







・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2014-03-03		NTS	RAS-D25D:RAC-D25D 回路図:配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-04			Hitachi Appliances, Inc.	
	2014-03-04			Tokyo Japan	
APPD. Y. Iizuka	2014-03-04			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA BB0043268	

