









BB0049304


回路図



配線図 RAC-D40E2



配線図 RAS-D40E2




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD
DWN.	S. Iijima	2015-01-23		NTS	RAS-D40E2:RAC-D40E2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Funayama	2015-01-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0049304	REGD. REGD 2015 0123
	H. Shono	2015-01-23					
APPD.	K. Kezuka	2015-01-23					