











|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


室内機



ワイヤレスリモコン



室内機サービススペース



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$  の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

| ユ ニ ッ ト         |           |                    |                   | 室内ユニット              |                      | 室外ユニット                |  |
|-----------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| タ イ プ           |           |                    |                   | 壁掛型セパレート            |                      |                       |  |
| 型 式             |           |                    |                   | RAS-D40F2           |                      | RAC-D40F2             |  |
| 電 源             |           |                    |                   | (50/60Hz)           |                      |                       |  |
| 冷房              | 定格        | 能力                 | kW                | 4.0 (0.5 ~ 4.6)     |                      |                       |  |
|                 |           | 消費電力               | W                 | 1,450 (190 ~ 1,920) |                      |                       |  |
|                 |           | 運転電流               | A                 | 8.1                 |                      |                       |  |
|                 |           | 力率                 | %                 | 90                  |                      |                       |  |
| 暖房              | 定格        | 能力                 | kW                | 5.0 (0.6 ~ 7.3)     |                      |                       |  |
|                 |           | 消費電力               | W                 | 1,450 (195 ~ 2,545) |                      |                       |  |
|                 |           | 運転電流               | A                 | 8.1 (最大 15.0)       |                      |                       |  |
|                 |           | 力率                 | %                 | 90                  |                      |                       |  |
|                 | 低温        | 能力                 | kW                | 5.3                 |                      |                       |  |
|                 |           | 消費電力               | W                 | 2,250               |                      |                       |  |
| 始 動 電 流         |           |                    | A                 | 8.1                 |                      |                       |  |
| 通年エネルギー         |           | JISC9612:2013      |                   | 4.9                 |                      |                       |  |
| 消費効率            |           | JISC9612:2005 (区分) |                   | 4.9 (C)             |                      |                       |  |
| 冷凍装置            | 圧縮機出力     |                    | W                 | -                   |                      | 1,000                 |  |
|                 | 熱交換器フィン形状 |                    |                   | 細幅スリット              |                      | コルゲート                 |  |
|                 | 冷媒        | 種類                 |                   | フロン R32             |                      |                       |  |
|                 |           | 封入量                | g                 | 780                 |                      |                       |  |
| ファン             | 種 類       |                    |                   | 貫流ファン               |                      | プロペラファン               |  |
|                 | ファンモータ出力  |                    | W                 | 25                  |                      | 40                    |  |
|                 | 風 量       | 急 速                | m³/h              | 680 ・ 780           |                      | 1,860・1,740           |  |
|                 |           | 強 風                | m³/h              | 520 ・ 680           |                      | -                     |  |
|                 |           | 弱 風                | m³/h              | 410 ・ 510           |                      | -                     |  |
|                 |           | 微 風                | m³/h              | 340 ・ 400           |                      | -                     |  |
|                 |           | 静                  | m³/h              | 260 ・ 260           |                      | -                     |  |
| 音響パワーレベル        | 急 速       | dB                 | 64 ・ 64           |                     | 61 ・ 62              |                       |  |
|                 | 強 風       | dB                 | 55 ・ 58           |                     | -                    |                       |  |
|                 | 弱 風       | dB                 | 49 ・ 51           |                     | -                    |                       |  |
|                 | 微 風       | dB                 | 45 ・ 46           |                     | -                    |                       |  |
|                 | 静         | dB                 | 42 ・ 41           |                     | -                    |                       |  |
| 操作スイッチ 型名       |           |                    | ワイヤレスリモコン RAR-6Z1 |                     |                      |                       |  |
| 電源プラグ           | 容 量       |                    | 250V-15A          |                     |                      |                       |  |
|                 | 形 状       |                    | ㊦                 |                     | -                    |                       |  |
| 電源コード長さ (左/右)   |           |                    | m                 | 0.5/1.2             |                      | -                     |  |
| 室内外接続ケーブル       | 芯線径 (φ)   | mm                 | 2.0               |                     |                      |                       |  |
|                 | 芯 数       | 芯                  | 3                 |                     |                      |                       |  |
| 冷媒配管            | 接続方式      |                    | フレア               |                     |                      |                       |  |
|                 | 液側 (φ)    | mm                 | 6.35              |                     |                      |                       |  |
|                 | ガス側 (φ)   | mm                 | 9.52              |                     |                      |                       |  |
|                 | 最大配管長     | m                  | 12                |                     |                      |                       |  |
|                 | 最大高低差     | m                  | 10                |                     |                      |                       |  |
|                 | 冷媒追加充填量   | g                  | チャージレス            |                     |                      |                       |  |
| ドレン接続口外径 (φ)    |           |                    | mm                | 16                  |                      |                       |  |
| 外装色 (近似マンセルNo.) |           |                    | クリアホワイト (N9.5)    |                     | ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1) |                       |  |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)  |           |                    | mm                | 280×780×218         |                      | 629×799(+99)×299(+68) |  |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)  |           |                    | cm                | 82×34×28            |                      | 93×40×67              |  |
| 質量 (製品・荷造)      |           |                    | kg                | 8.5 ・ 10.0          |                      | 35.0 ・ 37.0           |  |

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の( )内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中( )内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                      |  |                  |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DWN.      | S. Iijima | 2016-01-30 |  | N T S | RAS-D40F2:RAC-D40F2 構造・寸法図 |                                                                                       |                  |
| CHKD.     | S. Tokita | 2016-01-30 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       |                            |                                                                                       | TOCHIGI DWG. No. |
| APPD.     | K. Kezuka | 2016-01-30 |                                                                                       |       |                            |                                                                                       | 3YAA NN0002640   |
|           |           |            |                                                                                       |       |                            | <div>REGD.<br/>REGD<br/>2016<br/>0130</div>                                           |                  |

