




仕様表

項目		形式	室内機 RAS-DJ25X	室外機 RAC-DJ25X
電源 (50/60Hz)			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		870	
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細径 太径	6.35 9.52	
電気特性	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	ファン (冷房・暖房)	風量 (m ³ /h)	570 ・ 620	1,860 ・ 1,740
		強風 弱風 微風	510 ・ 540	—
冷房特性	運転電流 (A)	冷房 暖房	5.4 6.1 (最大 15.0)	
	消費電力 (W)	冷房 暖房	490 (155~1,080) 550 (115~1,120)	
	力率 (%)	冷房 暖房	90 90	
	始動電流 (A)	冷房 暖房	5.4 6.1	
機能	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ	容量 (V-A) 形状	125V-15A ㊹	
暖房特性	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~3.1)	
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4	
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m ²)	
機能	暖房能力 (kW)	標準 低温	3.0 (0.9~4.7) 3.4	
	暖房のめやす		7~8畳 (11~14m ²)	
	据付方式		背面引掛	—
色調 (近似マンセルNO.)	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1	
	表示ライン		除湿・運転・タイマー	
	風速切換		自動、強風、弱風、微風、静	
外形寸法 (mm)	高さ		280	548
	幅		780	750+91
	奥行		220	288+47
製品質量 (kg)			9.5	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		45 ・ 46	45 ・ 46
	弱風		37 ・ 38	—
	微風		33 ・ 35	—
	静		26 ・ 26	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)	左 / 右		0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

