










- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T. Matsumoto	2014-04-01	第一角法	NTS	RAS-DT25C: RAC-DT25C 回路図・配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-04-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 0403
APPD. Y. Iizuka	2014-04-03			3YDA BB0043610	