










BB0020861


室内機



ワイヤレスリモコン



据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な方法です。)



1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 1.2 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ


-
7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

- [illegible]

-

7. 接続ケーブルは、

- 使用します。




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-E22Z		RAC-E22Z	
電 源 (50/60Hz)			単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置		—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン R410A				
		封 入 量 (g)	800				
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6,35				
		太 径	9,52				
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)		25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	570 ・ 600		1,590・1,530	
			弱 風	500 ・ 560		—	
			微 風	430 ・ 480		—	
			静	360 ・ 390		—	
	電 気 特 性	運転電流 (A)	冷	4.9			
		暖	5.0 (最大 15.0)				
消費電力 (W)		冷	440 (205～ 900)				
		暖	450 (175～1,300)				
力 率 (%)		冷	90				
		暖	90				
始動電流 (A)		冷	4.9				
	暖	5.0					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		3					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A				
	形 状		㊦		—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.4～2.8)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2				
	冷 房 の め や す		6～9畳 (10～15m ²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)		2.5 (0.4～4.6)				
	標 準 低 温		3.3				
	暖 房 の め や す		6～7畳 (9～11m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4K1				
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・クリーン・みはり・ミスト				
	風 速 切 換		自動、強風、弱風、微風、静				
色 調 (近似マンセルN.O.)			クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	295		536			
	幅	798		700+64			
	奥 行	258		258+54			
製 品 質 量 (kg)		11.5		26			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	45 ・ 45		45 ・ 45			
	弱 風	34 ・ 35		—			
	微 風	28 ・ 30		—			
	静	23 ・ 23		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16					
付 属 品		壁掛据付部品一式					
電 源 コー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.6 / 1.3		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-03-09		NTS	RAS-E22Z:RAC-E22Z 構造・寸法図
CHKD.	H. Yamazaki	2010-03-09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	F. Matsubara	2010-03-09			3YAA BB0020861
					REGD. REGD 2010 0309

