

1

2

3

4

5

6

7

8

3YAAA5354

室内機

253

248

据付板

10

70

5

52

840

298

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

170

500

170

70

70

約33

約442

約70

背面図

52

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

41.6

52.5

275

191.2

27.3

410

500

70

600

710

840

55

65

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

細径配管

太径配管

壁穴φ80

ワイヤレスリモコン

206

60

28

室内機サービススペース

室内機

50

50

約60

イニシャル位置

100

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ560mm、内径φ20×長さ560mm、内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状⑩
8. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

1

2

3

黒

白

赤

接続ケーブル

赤

白

黒

3端子台

2

1

室外機

10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。
・

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-E25S	RAC-E25S
冷		圧縮機出力(W)	—	800
凍		熱交換器フィン形状	細幅スリット	コルゲート
装		冷媒制御装置	—	電動膨張弁
置		冷媒切換装置	—	四方弁
		冷媒種類	フロン	R410A
		封入量(g)	1300	8
		過負荷保護装置	自動復帰形	—
		配管接続方式	フレア	—
		パイプ径細径(外径φmm)	φ6.35	—
		太径	φ9.52	—
		配管セット	HP-2340S, HP-2370S	—
送風装置		ファンモータ出力(W)	25	40
		種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量(冷房・暖房)(m³/h)	630・710	1,650・1,590
		強風	520	630
		弱風	440	550
		微風	—	—
電		運転冷房	4.4	—
		電流(A)	暖房	ヒータON
			ヒータOFF	5.5
気		消費電力(W)	冷房	405(70~665)
			暖房	ヒータON
			ヒータOFF	510(65~1495)
特		力率(%)	冷房	93
			暖房	ヒータON
			ヒータOFF	93
		始動電流(A)	冷房	4.4
			暖房	5.5
性		接続ケーブルの本数	3	—
		電源プラグ容量(V-A)	125V-15A	—
		形状	⑩	—
冷房特性		冷房能力(kW)	2.5(0.5~3.2)	—
		除湿能力(l/h)	1.4	—
		冷房のめやす	7~10畳(11~17m²)	—
暖房特性		暖房能力(kW)	ヒータON	—
			ヒータOFF	3.2(0.5~6.3)
		電気ヒーター(W)	低温	4.6
		暖房のめやす	7~9畳(12~15m²)	—
機		据付方式	背面引掛	—
		主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2X1	—
能		表示ランプ	運転・タイマー・カビ見張・給排気空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	—
		風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
		色調(近似マンセルN.O.)	パールホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
			シャインベージュ(10YR7/2)	—
外形寸法(mm)		高さ	298	570
		幅	840	750+86
		奥行	248+5	288+47
製品質量(kg)			12	35
騒音(dB)(冷房・暖房)		強風	44・46	45・45
		弱風	33・34	—
		微風	27・29	—
		静	21・22	—
ドレン接続口(外径φmm)			16	—
付属品			壁掛据付部品一式	—
電源コード長さ(m)		左/右	0.4/1.1	—
換気仕様			給排気方式	—
給気風量(m³/h)			12.0	—
排気風量(m³/h)			20.0	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

T.Imoto

2004-01-16

NTS

NTS

RAS-E25S:RAC-E25S

構造:寸法図

審査

Y.Ohta

2004-01-16

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

3YAAA5354

承認

A.Ohtsuka

2004-01-16

入庫

REGD

2004-01-20

0

4

5

100







6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YAA5330

室 外 機



註記

- ・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署名	年月日	投影法 	尺度 NTS	名称 RAS-E25S: RAC-E25S 構造: 寸法図
製図 S. Hamada	2004-01-14	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3.YAAA5330	栃木図番 入庫 REGD 2004-0 15
審査 Y. Ohta	2004-01-14			
承認 A. Ohtsuka	2004-01-14			

