




B	B	0	0	0	2	1	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---







室内機



ワイヤレスリモコン




室内機サービススペース



〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20mm以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10mm以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ680mm、
内径φ20×長さ680mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 ㊹
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

形 式				室 内 機		室 外 機	
項 目				RAS-E25V		RAC-E25V	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒	種 類		フロン R410A			
		封入量 (g)		960 8			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配 管	配管接続方式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
配管セ ッ ト				HP-2340S, HP-2370S			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	630 ・ 710		1,650・1,590	
			弱 風	520 ・ 630		—	
			微 風	440 ・ 550		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.5				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		5.2				
	消費電 力 (W)	冷 房	420 (70 ～ 865)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		485 (65 ～ 1495)				
	力 率 (%)	冷 房	93				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		93				
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.5			
暖 房			5.2				
接続ケーブルの本数			3				
電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)	125V-15A				
	形 状	㊹		—			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.5～3.4)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4			
	冷 房 の め や す			7～10畳 (11～17m²)			
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—				
		ヒータOFF	3.0 (0.5～5.8)				
		低 温	4.2				
	電 気 ヒー ター (W)			—			
機 能	暖 房 の め や す			7～8畳 (11～14m²)			
	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3G2			
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーニング・給排気 除湿・空清・花粉みはり・よごれみはり・カビみはり			
風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		298		570		
	幅		870		750+86		
	奥 行		223		288+56		
製 品 質 量 (kg)				12		33	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44 ・ 46		45 ・ 45		
	弱 風		33 ・ 34		—		
	微 風		27 ・ 29		—		
	静		21 ・ 22		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)				0.4/1.1		—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2005-12-22		NTS	RAS-E25V:RAC-E25V 構造・寸法図
CHKD.	T. Imoto	2005-12-24			
APPD.	N. Mizazaki	2005-12-26			
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0002175
					REGD. REGD 2006-01 13

