


3YAAVA5069

A


室内機



B

C


ワイヤレスリモコン




D

E




F





上面吸込口



室内機サービススペース



背面图



〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ560mm、
内径φ20×長さ560mm、
内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 (II)
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、
部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。

仕様表







項目			形式	室内機		室外機		
				RAS-E28S		RAC-E28S		
電源 (50/60Hz)				単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		800		
	熱交換器フィン形状							
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒	種類	フロン R410A					
		封入量 (g)	1380 8					
	過負荷保護装置			自動復帰形				
送風装置	配管		配管接続方式		フレア			
			パイプ径	細径	φ6.35			
			(外径φmm)	太径	φ9.52			
			配管セット		HP-2340S, HP-2370S			
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)		種類	貫流ファン		プロペラファン		
			風量 (m³/h)	強風	660	730	1,710・1,650	
			弱風	530	610	-		
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.8					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	6.1				
	消費電力 (W)	冷房	455 (70 ~ 950)					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	570 (65 ~ 1965)				
	力率 (%)	冷房	94					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	94				
	始動電流 (A)	冷房	4.8					
暖房		6.1						
接続ケーブルの本数			3					
冷房特性	電源プラグ		容量 (V-A)	125V-20A				
			形状	㊦		-		
	冷房能力 (kW)			2.8 (0.5~3.9)				
	除湿能力 (ℓ/h)			1.6				
暖房特性	暖房能力 (kW)			ヒータON		-		
				ヒータOFF		3.6 (0.5~7.6)		
				低温		5.5		
	電気ヒーター (W)			-				
機能	暖房のめやす			8~10畳 (13~16㎡)				
	据付方式		背面引掛		-			
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2X1					
表示ランプ	運転・タイマー・カビ見張・給排水空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ							
	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色調 (近似マンセルNO.)				パールホワイト (N9) シェンパーズ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)			高さ		298			
			幅		840			
			奥行		248+5			
製品質量 (kg)			12		36			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		45		45			
	弱風		34		-			
	微風		28		-			
	静		21		-			
ドレン接続口 (外径φmm)				16				
付属品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m) 左/右				0.4/1.1		-		
換気特性	換気仕様		給排水方式					
	給気風量 (m³/h)		12.0					
	排気風量 (m³/h)		20.0					

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図 S. Hamada	2003-12-13		NTS	RAS-E28S: RAC-E28S	構造: 寸法図	
審査 A. Ohtsuka	2003-12-13			栃木図番		入庫 REGD 2003-12 25
承認 A. Ohtsuka	2003-12-13			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3.YAAA5069

3 Y A A A A 5 0 6 8

室 外 機



註記

- ・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S. Hamada	2003-12-13		1:10	RAS-E28S:RAC-E28S 構造:寸法図
審査 A. Ohtsuka	2003-12-13			栃木図番
承認 A. Ohtsuka	2003-12-13			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3.YAAA5068

