

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

室内機



〔注記〕


-
- The diagram shows a 3-core cable connecting an indoor unit (室内機) and an outdoor unit (室外機). The indoor unit has a terminal block with three terminals labeled 1, 2, and 3. The outdoor unit has a terminal block with three terminals labeled 3, 2, and 1. The cable has three wires: black (黒), white (白), and red (赤). The connections are as follows:
 - Indoor terminal 1 is connected to the black wire.
 - Indoor terminal 2 is connected to the white wire.
 - Indoor terminal 3 is connected to the red wire.
 - The black wire is connected to the outdoor terminal 3.
 - The white wire is connected to the outdoor terminal 2.
 - The red wire is connected to the outdoor terminal 1.
 The label '接続ケーブル' (Connection Cable) is placed between the two units.


仕様表

形 式				室 内 機		室 外 機	
				RAS-E36T		RAC-E36T	
項 目							
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒	種 類		フロン R410A			
		封入量 (g)		1320 g			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配 管	配管接続方式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
配管セ ッ ト			HP-2340S, HP-2370S				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	660 ・ 730		1,710・1,650	
			弱 風	530 ・ 610		—	
			微 風	485 ・ 540		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.5				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		7.8				
	消費電力 (W)	冷 房	810 (70 ～ 1210)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		765 (65 ～ 1965)				
	力 率 (%)	冷 房	95				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		98				
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.5				
暖 房		7.8					
		3					
性	接続ケーブルの本数		3				
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V・20A				
形 状		㊤		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			3.6 (0.5～4.1)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.9			
	冷 房 の め や す			10～15畳 (16～25m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—				
		ヒータOFF	4.2 (0.5～7.6)				
		低 温	5.5				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—			
暖 房 の め や す			9～12畳 (15～19m²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B1			
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・カビ見張・給排気 空気見張・クリーン			
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高 さ		298		570		
	幅		870		750+86		
製品質量 (kg)	奥 行		223		288+47		
			11.5		36		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45 ・ 46		46 ・ 46		
	弱 風		34 ・ 35		—		
	微 風		28 ・ 30		—		
	静		21 ・ 22		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1		—		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	Masato, Watanabe	2004-12-28		NTS	RAS-E36T:RAC-E36T 構造・寸法図	
CHKD.	S. Iijima	2004-12-28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Ohta	2004-12-29			3.YAAA7026	





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Notoya	2004-12-24	第一角法	NTS	RAS-E36T:RAC-E36T 回路図:配線図
審査 S. Iijima	2004-12-24			栃木図番
T. Kurokawa	2004-12-25			
承認 K. Ohta	2004-12-24			
		Hitachi Appliances, Inc.		3YDAA7003
		Tokyo Japan		2005-01 06