




B	B	0	0	0	2	1	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---







室内機



ワイヤレスリモコン



室内機サービススペース




仕様表

				形 式		室 内 機		室 外 機	
項 目						RAS-E36V		RAC-E36V	
電 源 (50/60Hz)				単相100V					
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—		800			
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート			
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁			
	冷媒切換装置			—		四方弁			
	冷媒	種 類		フロン R410A					
		封入量 (g)		1310 g					
	過負荷保護装置			自動復帰形					
	配管	配管接続方式			フレア				
パイプ径 (外径φmm)		細 径		φ6.35					
		太 径		φ9.52					
配管セ ッ ト			HP-2340S, HP-2370S						
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25		40			
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m³/h)	強 風	660 ・ 730		1,710・1,650			
			弱 風	530 ・ 610		—			
			微 風	485 ・ 540		—			
電気特性	運 転 電 流 (A)	冷 房		8.4					
		暖 房	ヒータ ON	—					
	ヒータ OFF		7.8						
	消費電力 (W)	冷 房		800 (70 ~ 1210)					
		暖 房	ヒータ ON	—					
	ヒータ OFF		745 (65 ~ 1965)						
	力 率 (%)	冷 房		95					
		暖 房	ヒータ ON	—					
	ヒータ OFF		95						
	始 動 電 流 (A)	冷 房		8.4					
暖 房		7.8							
接続ケーブルの本数		3							
電源プラグ	容量 (V-A)		125V-20A						
	形 状		㊤		—				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			3.6 (0.5~4.1)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.9					
	冷 房 の め や す			10~15畳 (16~25m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON		—					
		ヒータOFF		4.2 (0.5~7.6)					
		低 温		5.5					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—					
暖 房 の め や す			9~12畳 (15~19m²)						
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3G1					
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーニング・給排気 除湿・空清・花粉みはり・よごれみはり・カビみはり					
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)			
外形寸法 (mm)	高 さ		298		570				
	幅		870		750+86				
	奥 行		223		288+56				
製 品 質 量 (kg)			12		36				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45 ・ 46		46 ・ 46				
	弱 風		34 ・ 35		—				
	微 風		28 ・ 30		—				
	静		21 ・ 22		—				
ドレン接続口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)		左/右		0.4/1.1		—			

〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ680mm、
内径φ20×長さ680mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 ㊶
8. 電源コードの長さ









9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Tokita	2005-12-22		NTS	RAS-E36V:RAC-E36V 構造・寸法図		
CHKD.	T. Imoto	2005-12-24		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	N. Mizazaki	2005-12-26					3YAA BB0002176

室 外 機



注記

- ・1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図 S. Hamada	2005-11-24		NTS	RAS-E36V:RAC-E36V 構造:寸法図		
審査 T. Imoto	2005-11-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			板木図番	入庫 REGD 2005-1 28
承認 N. Miyazaki	2005-11-24				3YAA.B.B0001894	

