




1

2

3

4

5







6

7

8

BB0020871

室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ
2方向以上開放できるところに据え付けてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2010-03-09		NTS	RAS-E36Z:RAC-E36Z 構造:寸法図		
CHKD.	H. Yamazaki	2010-03-09		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2010-03-09					3YAA BB0020871

BB0020872


回路図



配線図 RAS-E36Z



配線図 RAC-E36Z



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2010-03-10	第一角法	NTS	RAS-E36Z:RAC-E36Z 回路図:配線図
CHKD. K. Suto	2010-03-10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
T. Umeshita	2010-03-11			
APPD. E. Matsubara	2010-03-11			
TOCHIGI DWG. No.				REGD. REGD 2010 0311
3YDA BB0020872				