












N	N	0	0	0	0	3	5	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mmが必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表



ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-E40F2		RAC-E40F2	
電 源				(50/60Hz)			
冷 房	定 格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.6)			
		消費電力	W	1,210 (190 ~ 1,650)			
		運転電流	A	6.6			
		力率	%	92			
暖 房	定 格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 8.2)			
		消費電力	W	1,310 (195 ~ 2,970)			
		運転電流	A	7.1 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低 温	能力	kW	5.8			
		消費電力	W	2,550			
始 動 電 流			A	7.1			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.3			
		JISC9612:2005 (区分)		5.3 (C)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	930			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	950 ・ 1,000		2,220・2,100	
		強 風	m ³ /h	590 ・ 660		—	
		弱 風	m ³ /h	470 ・ 510		—	
		微 風	m ³ /h	370 ・ 430		—	
	静	m ³ /h	310 ・ 350		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67 ・ 67		61 ・ 62		
	強 風	dB	60 ・ 61		—		
	弱 風	dB	57 ・ 58		—		
	微 風	dB	54 ・ 55		—		
	静	dB	41 ・ 41		—		
操作スイッチ		型式	ワイヤレスリモコン RAR-7S1				
電源プラグ	容 量		250V-15A				
	形 状		㊦ —				
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×323		629×799 (+99) ×299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×42		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	13.0 ・ 15.0		37.0 ・ 39.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2016-04-16		NTS	RAS-E40F2:RAC-E40F2 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2016-04-16	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2016-04-16					3YAA NN0003546



室外機



This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited

002