

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

3YAAA7425

室内機

据付板

223

10

70

5

56

ワイヤレスリモコン

206

60

28

870

298

210

70

450

70

210

背面図

約73

約416

約70

接続ケーブル

電源コード

56

29

70

9

49.5

据付板

天井面(回縁)

210

40

50

22

42

52.5

4.5

3.5

7.5

130

870

610

530

328

450

70

9.5

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

細径配管

太径配管

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0

5.0

約35mm

イニシャル位置

5.0

8.0

5.0

室内機サービススペース

フロントパネル

上面グリル

上下風向板

5.6

5

70

10

56

空気吹出口

左右風向板

上面吸込口

ドレンキャップ接続口

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

給排気ホース接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

仕様表

形式		室内機	室外機	
項目		RAS-E40T	RAC-E40T	
電源 (50/60Hz)		単相100V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—	800	
	熱交換器フィン形状	細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置	—	四方弁	
	冷媒種類	フロン R410A		
	封入量 (g)	1320		
過負荷保護装置	配管接続方式	フレア		
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35		
	太径	φ9.52		
	配管セット	HP-2340S, HP-2370S		
送風装置	ファンモータ出力 (W)	25	40	
	種類	貫流ファン	プロペラファン	
	風量 (m³/h)	740・780	1,940・1,880	
	強弱 (μ/h)	570・650	—	
電気特性	運転電流 (A)	冷房 9.5 暖房 ヒータ ON 10.3 ヒータ OFF	— 10.3	
	消費電力 (W)	冷房 915 (75 ~ 1470) 暖房 ヒータ ON 1015 (70 ~ 1965) ヒータ OFF	— —	
	力率 (%)	冷房 96 暖房 ヒータ ON 99 ヒータ OFF	— —	
	始動電流 (A)	冷房 9.5 暖房 10.3	—	
	接続ケーブルの本数	3		
	電源プラグ 容量 (V-A)	125V-20A		
	形状	㊤		
	冷房特性	冷房能力 (kW)	4.0 (0.7~5.0)	
		除湿能力 (ℓ/h)	2.1	
		冷房のめやす	11~17畳 (18~28m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON 5.0 (0.7~7.6) ヒータ OFF	— 5.5	
	電気ヒーター (W)	—		
	暖房のめやす	11~14畳 (18~23m²)		
	据付方式	背面引掛		
機能	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B1		
	表示ランプ	運転・タイマー・カビ見張・給排気空気見張・クリーン		
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
色調 (近似マンセルNO.)		ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ	298	570	
	幅	870	750+86	
製品質量 (kg)	奥行	223	288+47	
	質量	11.5	36	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	46・46	49・48	
	弱風	40・41	—	
	微風	37・38	—	
静		23・23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付属品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ645mm、内径φ20×長さ645mmが同梱されています。

6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。

7. プラグの形状㊤

8. 電源コードの長さ
約0.4m 約1.1m

9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

室内機端子台

1

2

3

黒

白

赤

接続ケーブル

赤

白

黒

室外機端子台

3

2

1

SIGNATURE

DATE

PROJECTION

SCALE

TITLE

DWN. Y. Notoya

2005-03-22

NTS

RAS-E40T:RAC-E40T 構造・寸法図

CHKD. S. Iijima

2005-03-23

Hitachi Appliances, Inc.

TOCHIGI DWG. No.

REGD. REGD

2005-03

24

APPD. K. Ohta

2005-03-23

Tokyo Japan

3YAAA7425

24

GAD

0

4

5

100

6

7

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」



