




|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







室内機



ワイヤレスリモコン



## 室内機サービススペース



〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ680mm、内径φ20×長さ680mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$  の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

| 形 式                |                 |                |                   | 室 内 機                                          | 室 外 機              |               |  |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|--|
| 項 目                |                 |                |                   | RAS-E40V2                                      | RAC-E40V2          |               |  |
| 電 源 (50/60Hz)      |                 |                |                   | 単相200V                                         |                    |               |  |
| 冷<br>凍<br>装<br>置   | 圧縮機出力 (W)       |                |                   | —                                              |                    |               |  |
|                    | 熱交換器フィン形状       |                |                   | 細幅スリット                                         |                    |               |  |
|                    | 冷媒制御装置          |                |                   | —                                              |                    |               |  |
|                    | 冷媒切換装置          |                |                   | —                                              |                    |               |  |
|                    | 冷媒種類            |                |                   | フロン R410A                                      |                    |               |  |
|                    | 封入量 (g)         |                |                   | 1550 8                                         |                    |               |  |
|                    | 過負荷保護装置         |                |                   | 自動復帰形                                          |                    |               |  |
|                    | 配 管             | 配管接続方式         |                   |                                                | フレア                |               |  |
| (外径φmm)            |                 | パイプ径           | 細 径               | φ6.35                                          |                    |               |  |
|                    |                 |                | 太 径               | φ9.52                                          |                    |               |  |
|                    |                 | 配管セ ッ ト        |                   |                                                | HP-2340S, HP-2370S |               |  |
| 送<br>風<br>装<br>置   | ファンモータ出力 (W)    |                |                   | 25 40                                          |                    |               |  |
|                    | ファン<br>(冷房・暖房)  | 種 類            | 貫流ファン             |                                                | プロペラファン            |               |  |
|                    |                 | 風 量<br>(m³/h)  | 強 風               | 740 ・ 820                                      |                    | 2,410・2,190   |  |
|                    |                 |                | 弱 風               | 570 ・ 650                                      |                    | —             |  |
|                    |                 |                | 微 風               | 485 ・ 570                                      |                    | —             |  |
| 電<br>気<br>特<br>性   | 運 転 電 流<br>(A)  | 冷 房            | 4.2               |                                                |                    |               |  |
|                    |                 | 暖 房            | ヒータ ON            | —                                              |                    |               |  |
|                    |                 |                | ヒータ OFF           | 4.7                                            |                    |               |  |
|                    | 消費電力 (W)        | 冷 房            | 805 ( 75 ～ 1390 ) |                                                |                    |               |  |
|                    |                 | 暖 房            | ヒータ ON            | —                                              |                    |               |  |
|                    |                 |                | ヒータ OFF           | 905 ( 70 ～ 2930 )                              |                    |               |  |
|                    | 力 率<br>(%)      | 冷 房            | 96                |                                                |                    |               |  |
|                    |                 | 暖 房            | ヒータ ON            | —                                              |                    |               |  |
|                    |                 |                | ヒータ OFF           | 97                                             |                    |               |  |
|                    | 性               | 始 動 電 流<br>(A) | 冷 房               | 4.2                                            |                    |               |  |
| 暖 房                |                 |                | 4.7               |                                                |                    |               |  |
| 接続ケーブルの本数          |                 |                | 3                 |                                                |                    |               |  |
| 電 源 プ ラ グ          |                 | 容量 (V-A)       | 250V-15A          |                                                |                    |               |  |
|                    | 形 状             | ㊦              |                   | —                                              |                    |               |  |
| 冷房<br>特性           | 冷 房 能 力 (kW)    |                |                   | 4.0 (0.7～5.0)                                  |                    |               |  |
|                    | 除 湿 能 力 (ℓ/h)   |                |                   | 2.1                                            |                    |               |  |
|                    | 冷 房 の め や す     |                |                   | 11～17畳 (18～28m²)                               |                    |               |  |
| 暖房<br>特性           | 暖房能力<br>(kW)    | ヒータON          | —                 |                                                |                    |               |  |
|                    |                 | ヒータOFF         | 5.0 (0.7～9.7)     |                                                |                    |               |  |
|                    |                 | 低 温            | 7.0               |                                                |                    |               |  |
|                    | 電 気 ヒ ー タ ー (W) |                |                   | —                                              |                    |               |  |
| 機<br>能             | 暖 房 の め や す     |                |                   | 11～14畳 (18～23m²)                               |                    |               |  |
|                    | 据 付 方 式         |                |                   | 背面引掛                                           |                    |               |  |
|                    | 主 操 作 ス イ ッ チ   |                |                   | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3G1                        |                    |               |  |
|                    | 表 示 ラ ン プ       |                |                   | 運転・タイマー・クリーニング・給排気<br>除湿・空清・花粉みはり・よごれみはり・カビみはり |                    |               |  |
| 風 速 切 換            |                 |                |                   | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静                              |                    |               |  |
| 色調 (近似マンセルNO.)     |                 |                |                   | ピュアホワイト (N9.5)<br>シャインベージュ (10YR7/2)           |                    | Tベージュ (5Y7/2) |  |
| 外 形 寸 法<br>(mm)    | 高 さ             |                | 298               |                                                | 600                |               |  |
|                    | 幅               |                | 870               |                                                | 792+85             |               |  |
|                    | 奥 行             |                | 223               |                                                | 299+55             |               |  |
| 製 品 質 量 (kg)       |                 |                |                   | 12                                             |                    | 41            |  |
| 騒音 (dB)<br>(冷房・暖房) | 強 風             |                | 46 ・ 47           |                                                | 49 ・ 50            |               |  |
|                    | 弱 風             |                | 40 ・ 41           |                                                | —                  |               |  |
|                    | 微 風             |                | 37 ・ 38           |                                                | —                  |               |  |
|                    | 静               |                | 23 ・ 23           |                                                | —                  |               |  |
| ドレン接続口 (外径φmm)     |                 |                |                   | 16                                             |                    |               |  |
| 付 属 品              |                 |                |                   | 壁掛据付部品一式                                       |                    |               |  |
| 電源コード長さ (m)        |                 |                |                   | 左/右                                            | 0.4/1.1 —          |               |  |

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

| SIGNATURE |             | DATE       |  | SCALE                                   | TITLE                                                                                                     |  |                  |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DWN.      | S. Tokita   | 2005-12-02 |                                                                                       | N T S                                   | RAS-E40V2:RAC-E40V2 構造・寸法図                                                                                |                                                                                       |                  |
| CHKD.     | T. Imoto    | 2005-12-05 |                                                                                       | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |                                                                                                           |                                                                                       | TOCHIGI DWG. No. |
| APPD.     | N. Mizazaki | 2005-12-07 |                                                                                       |                                         |                                                                                                           |                                                                                       | 3YAA BB0001923   |
|           |             |            |                                                                                       |                                         | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">REGD.<br/>2005-12<br/>09</div> |                                                                                       |                  |

