











B	B	0	0	2	0	8	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機




ワイヤレスリモコン



1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-E40Z2		RAC-E40Z2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		1,000			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
	封 入 量 (g)			1,190					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
送 風 装 置	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア					
		パイプ径	細 径	6.35					
		(外径φmm)	太 径	9.52					
		ファンモータ出力 (W)			25		40		
ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン					
		風 量 (m³/h)	強 風	650 ・ 680		2,220 ・ 2,100			
		弱 風	600 ・ 640		—				
		微 風	500 ・ 570		—				
		静		400 ・ 450		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	5.9						
		暖 房	6.7 (最大 15.0)						
	消費電力 (W)	冷 房	1,090 (240~1,810)						
		暖 房	1,235 (230~2,655)						
	力 率 (%)	冷 房	92						
		暖 房	92						
	始動電流 (A)	冷 房	5.9						
		暖 房	6.7						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3						
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		250V-15A						
	形 状		㊦		—				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.9~4.8)						
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1						
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m²)						
暖房特性	暖房能力 (kW)	標 準	5.0 (0.8~8.1)						
		低 温	5.9						
	暖 房 の め や す		11~14畳 (18~23m²)						
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4K1						
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・クリーン・みはり・ミスト						
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
色 調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5)			Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295			570			
	幅		798			750+86			
	奥 行		258			288+56			
製 品 質 量 (kg)		11.5			37				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		47 ・ 47		49 ・ 50				
	弱 風		41 ・ 41		—				
	微 風		37 ・ 37		—				
	静		26 ・ 26		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m) 左 / 右				0.5/1.2			—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-03-09		NTS	RAS-E40Z2: RAC-E40Z2 構造・寸法図
CHKD.	H. Yamazaki	2010-03-09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
				3YAA BB0020873 REGD. REGD 2010 0309	
APPD.	F. Matsubara	2010-03-09			

