

3YAAA5893

室内機

据付板

253

248

10

70

5

52

70

52

5

ワイヤレスリモコン

206

60

28

室内機サービススペース

50

50

約60

100

室内機

840

298

52

5

170

500

170

70

70

約33

約442

約70

背面図

52

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

41.6

52.5

4.5

6.5

600

710

840

70

8

5.5

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

壁穴φ80

無線リモコン

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5x28

ボードアンカー用切欠穴(左右)

端子台

黒白赤

赤白黒

接続ケーブル

室内機

室外機

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. 給排気ホースは、
内径φ25×長さ560mm、
内径φ20×長さ560mm、
内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。

6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。

7. フラグの形状

8. 電源コードの長さ

9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ:0.56m
ダクト形態:横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数:1回
その他:虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、
部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-E63S2	RAC-E63S2
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン	R410A
過負荷保護装置	封入量(g)		1500	8
	配管接続方式		自動復帰形	フレア
	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	
	太径		φ12.7	
送風装置	配管セット		HP-2450S	
	ファンモータ出力(W)		25	40
電気特性	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)	強風	900・930	2,410・2,340
	弱風	630・750	—	
性能	運転電流(A)	冷房	10.2	
	消費電力(W)	暖房	ヒータON	—
		ヒータOFF	9.5	
	力率(%)	冷房	2000(80~2500)	
		暖房	ヒータON	—
	ヒータOFF	1880(75~2760)		
	始動電流(A)	冷房	9.8	
		暖房	ヒータON	—
	ヒータOFF	9.9		
	接続ケーブルの本数		10.2	
電源プラグ	容量(V-A)	9.5		
冷房特性	冷房能力(kW)		3	
	除湿能力(l/h)		250V-15A	
	冷房のめやす		⑥	—
	暖房能力(kW)	ヒータON	6.3(0.8~6.5)	
	ヒータOFF	3.7		
暖房特性	電気ヒーター(W)	低温	17~26畳(29~43m²)	
	暖房のめやす		7.5(0.8~9.8)	
	7.1			
機能	据付方式		—	
	主操作スイッチ		背面引掛	
	表示ランプ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2X1	
色調(近似マンセルN.O.)	風速切換		運転・タイマー・カビ見張・給排気 空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	
			自動、強風、弱風、微風、静	
外形寸法(mm)	高さ		パールホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
	幅			
	奥行			
製品質量(kg)	室内機		298	600
	室外機		840	792+95
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		248+5	299+46
	弱風			
	微風			
ドレン接続口(外径φmm)	静			
付属品	壁掛据付部品一式			
	電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—
換気仕様	給気風量(m³/h)			
	排気風量(m³/h)			
特性				

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

Y,Notoya

2004-04-06

NTS

NTS

RAS-E63S2 : RAC-E63S2 構造:寸法図

審査

A,Ohtsuka

2004-04-06

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認

A,Ohtsuka

2004-04-06

Hitachi Appliances, Inc.

3YAAA5893

入庫

REGD

2004-04-07

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



