





室内機



仕様表

形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-E63T2	RAC-E63T2
電 源 (50/60Hz)				単相200V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			-	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	
	冷媒制御装置			-	
	冷媒切換装置			-	
	冷媒種類			フロン R410A	
	封入量 (g)			1500 8	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配 管	配管接続方式			フレア
パイプ径 (外径φmm)		細 径		φ6.35	
		太 径		φ12.7	
配管セ ッ ト			HP-2450S		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン
		風 量 (m³/h)	強 風	900 ・ 930	2,410・2,340
			弱 風	630 ・ 750	-
			微 風	510 ・ 620	-
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	10.2		
		暖 房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	9.5	
	消費電力 (W)	冷 房	2000 (80 ~ 2500)		
		暖 房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	1880 (75 ~ 2760)	
	力 率 (%)	冷 房	98		
		暖 房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	99	
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房	10.2	
暖 房			9.5		
接続ケーブルの本数			3		
電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)	250V-15A		
	形 状	㊦	-		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			6.3 (0.8~6.5)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			3.7	
	冷 房 の め や す			17~26畳 (29~43m²)	
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-		
		ヒータOFF	7.5 (0.8~9.8)		
		低 温	7.1		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-	
機 能	暖 房 の め や す			17~21畳 (27~34m²)	
	据 付 方 式			背面引掛	-
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B1	
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・カビ見張・給排気 空気見張・クリーン	
風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		298	600	
	幅		870	792+95	
	奥 行		223	299+46	
製 品 質 量 (kg)				12	42
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		48 ・ 48	52 ・ 52	
	弱 風		43 ・ 43	-	
	微 風		37 ・ 38	-	
	静		23 ・ 23	-	
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	-	


〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ645mm、内径φ20×長さ645mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	Masato, Watanabe	2005-02-14		NTS	RAS-E63T2:RAC-E63T2 構造・寸法図		
CHKD.	Y. Notoya	2005-02-16		TOCHIGI DWG. No.			
APPD.	K. Ohta	2005-02-16		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			

