




B	B	0	0	0	2	8	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---







室内機



ワイヤレスリモコン



室内機サービススペース



〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ680mm、
内径φ20×長さ680mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 ㊦
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

形 式				室 内 機		室 外 機	
項 目				RAS-E63V2		RAC-E63V2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		1100	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒	種 類		フロン R410A			
		封入量 (g)		1500 8			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配 管	配管接続方式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径		φ6.35			
		太 径		φ12.7			
配管セ ッ ト			HP-2450S				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	900 ・ 930		2,410・2,340	
			弱 風	630 ・ 750		—	
			微 風	510 ・ 620		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		11.0			
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	8.9			
	消費電 力 (W)	冷 房		2150 (80 ~ 2500)			
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	1770 (75 ~ 2820)			
	力 率 (%)	冷 房		98			
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	99			
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房		11.0		
暖 房			8.9				
接続ケーブルの本数			3				
電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)		250V-15A			
	形 状		㊦		—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			6.3 (0.8~6.5)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			3.7			
	冷 房 の め や す			17~26畳 (29~43m²)			
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータON		—			
		ヒータOFF		7.1 (0.8~9.9)			
		低 温		7.2			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—			
機 能	暖 房 の め や す			16~20畳 (26~32m²)			
	据 付 方 式			背面引掛			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3G1			
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーニング・給排気 除湿・空清・花粉みはり・よごれみはり・カビみはり			
風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		298		600		
	幅		870		792+95		
	奥 行		223		299+55		
製 品 質 量 (kg)				12.5		42	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		48 ・ 48		52 ・ 52		
	弱 風		43 ・ 43		—		
	微 風		37 ・ 38		—		
	静		23 ・ 23		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右		0.4/1.1		—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Tokita	2006-02-28			NTS	RAS-E63V2:RAC-E63V2 構造・寸法図		
CHKD.	T. Imoto	2006-03-02				TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD
APPD.	N. Mizazaki	2006-03-02				Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		2006-03 03
					3YAA BB0002843			

