










室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-E71E2		RAC-E71E2	
電 源				(50/60Hz)			
冷 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)			
		消費電力	W	2,580 (165 ~ 3,200)			
		運転電流	A	13.4			
		力率	%	96			
暖 房	定 格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 11.5)			
		消費電力	W	2,280 (150 ~ 3,900)			
		運転電流	A	11.9 (最大 20.0)			
		力率	%	96			
	低 温	能力	kW	8.5			
		消費電力	W	3,530			
始 動 電 流			A	13.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.2			
		JISC9612:2005 (区分)		5.2 (G)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	1,430			
フ ア ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,040・1,150		2,490・2,340	
		強 風	m ³ /h	760・780		—	
		弱 風	m ³ /h	600・620		—	
		微 風	m ³ /h	470・500		—	
	静	m ³ /h	370・390		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67・71		66・67		
	強 風	dB	61・62		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	42・43		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-7B1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	12.7			
	最大配管長		m	20			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339		829×799(+99)×299(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		42.5・44.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無騒音で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトップとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-04-06		NTS	RAS-E71E2:RAC-E71E2 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2015-04-06	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2015-04-06			3YAA BB0050483		

BBB0050485

回路図



配線図 RAS-E71E2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-04-06		N T S	RAS-E71E2:RAC-E71E2 回路図・配線図		
CHKD.	S. Tokita	2015-04-06			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2015 0406
APPD.	K. Kezuka	2015-04-06				3YDA BB0050485	