








室内機



〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm、
下が 100 mm 必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損がわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 20 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 10 m 以内です。
5. プラグの形状 **㊀**
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

- 室内機 室外機

- | | | |
|-------|----|-----|
| 端子台 | 赤白 | 端子 |
| 1 2 3 | | 3 2 |

- 黒 白 赤 接続ケーブル 黒

-









仕様表

項 目			形 式		
			室 内 機	室 外 機	
電 源 (50/60Hz)			RAS-EC28T	RAC-EC28T	
			単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	800	
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒	種 類	フロン R410A		
		封入量 (g)	1380	8	
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配 管	配管接続方式		フレア	
パイプ径		細 径 (外径φmm)	φ6.35		
		太 径	φ9.52		
配 管 セ ッ ト		HP-2340S, HP-2370S			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	660 ・ 730	1,710・1,650
			弱 風	530 ・ 610	—
			微 風	485 ・ 540	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.8		
		暖 房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	6.1 (最大 20.0)		
	消 費 電 力 (W)	冷 房	455 (70 ～ 950)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	570 (65 ～ 1965)		
	力 率 (%)	冷 房	94		
		暖 房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	94		
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.8	
暖 房			6.1		
接続ケーブルの本数		3			
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-20A		
	形 状	㊤	—		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.5～3.9)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6		
	冷 房 の め や す		8～12畳 (13～19m²)		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—		
		ヒータOFF	3.6 (0.5～7.6)		
		低 温	5.5		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—		
暖 房 の め や す		8～10畳 (13～16m²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B2		
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・カビ見張・クリーン		
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
外 形 寸 法 (mm)	色調 (近似マンセルNO.)		パールホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)	
	高 さ	高	298	570	
		幅	840	750+86	
		奥行	253	288+47	
製 品 質 量 (kg)		11.5	36		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	強 風	45 ・ 46	45 ・ 45	
		弱 風	34 ・ 35	—	
		微 風	28 ・ 30	—	
	静		21 ・ 22	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16			
付 属 品		壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	T. Imoto	2005-01-24		NTS	RAS-EC28T:RAC-EC28T 構造:寸法図		
審査	A. Ohtsuka	2005-01-24			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木国番	入庫 REGD 2005-01 25
承認	A. Ohtsuka	2005-01-24					

室 外 機



注記

- 【*1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 T. Imoto	2005-01-22		NTS	RAS-EC28T:RAC-EC28T 構造:寸法図
審査 A. Ohtsuka	2005-01-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番
承認 A. Ohtsuka	2005-01-22			3.YAAA7141
				入庫 REGD 2005-0 25

