

1

2

3

4

5

6

7

8

3YAAA5356

室内機

253

248

据付板

10

70

5

52

840

298

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

52

5

170

500

170

70

70

約33

約442

約70

背面図

52

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

41.6

52.5

275

191.2

27.3

410

500

70

600

710

840

55

65

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

細径配管

太径配管

壁穴φ80

ワイヤレスリモコン

206

60

28

室内機サービススペース

50

50

約60

イニシャル位置

100

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ560mm、内径φ20×長さ560mm、内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状⑩
8. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

1

2

3

黒

白

赤

接続ケーブル

赤

白

黒

3端子台

2

1

室外機

10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。
・

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
冷 凍 装 置	電 源	(50/60Hz)	RAS-EJ22S	RAC-EJ22S
	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量 (g)		1300	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	—
	配管	配管接続方式	フレア	—
	パイプ径細径 (外径φmm)	太径	φ6.35	φ9.52
配管セット		HP-2340S, HP-2370S	—	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	強風	590・660	1,590・1,530
	弱風	470・540	—	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷房	3.7	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	4.7	—	
	消費電力 (W)	冷房	340 (70～600)	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	435 (65～1415)	—	
	力率 (%)	冷房	92	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	92	—	
	始動電流 (A)	冷房	3.7	—
暖房	4.7	—		
機 能	接続ケーブルの本数		3	—
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A	—
	形状	⑩	—	—
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.5～3.0)	—
暖 房 特 性	除湿能力 (ℓ/h)		1.2	—
	冷房のめやす		6～9畳 (10～15m²)	—
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	2.8 (0.5～5.8)	—	
機 能	電気ヒーター (W)	低温	4.2	—
	暖房のめやす		6～8畳 (10～13m²)	—
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2X1	—
機 能	表示ランプ		運転・タイマー・カビ見張・給排気 空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	—
	風速切換		自動、強風、弱風、微風、静	—
	色調 (近似マンセルN.O.)		パールホワイト (N9) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
	外 形 寸 法 (mm)	高さ	298	570
幅		840	750+86	
奥行		248+5	288+47	
製 品 質 量 (kg)		12	35	
	騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	43・44	43・43
弱風		32・33	—	
微風		26・28	—	
機 能	静	21・22	—	
	ドレン接続口 (外径φmm)		16	—
	付属品		壁掛据付部品一式	—
機 能	電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—
	換気仕様		給排気方式	—
	給気風量 (m³/h)		12.0	—
機 能	排気風量 (m³/h)		20.0	—

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

T.Imoto

2004-01-16

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA5356

審査

Y.Ohta

2004-01-16

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA5356

承認

A.Ohtsuka

2004-01-16

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan


3YAAA5356

入力

REGD

2004-01-16

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	S. Hamada	2004-01-14	NTS	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	RAS-EJ22S: RAC-EJ22S 構造: 寸法図
審査	Y. Ohta	2004-01-14			栃木図番
承認	A. Ohtsuka	2004-01-14			3YAAA5332



