

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D


E

F




室内機




上面吸込口




室内機サービススペース



背面图



ワイヤレスリモコン



〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。









仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-EJ22T		RAC-EJ22T	
電 源		(50/60Hz)		単相100V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			-		800			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			-		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			-		四方弁			
	冷 媒 種 類			フロン		R410A			
	冷 媒 封 入 量 (g)			1300		8			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア					
	パイプ径 (外径φmm)	細 径		φ6.35					
		太 径		φ9.52					
配 管 セ ッ ト			HP-2340S, HP-2370S						
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40			
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m³/h)	強 風	590・660		1,590・1,530			
			弱 風	470・540		-			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房			3.7				
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		4.7 (最大 15.0)						
	消 費 電 力 (W)	冷 房	340 (70 ~ 600)						
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		435 (65 ~ 1415)						
	力 率 (%)	冷 房	92						
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		92						
	始 動 電 流 (A)	冷 房	3.7						
暖 房		4.7							
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3						
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A						
	形 状		㊦		-				
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.5~3.0)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2					
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m²)					
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)		ヒータON	-					
			ヒータOFF	2.8 (0.5~5.8)					
			低 温	4.2					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-					
暖 房 の め や す			6~8畳 (10~13m²)						
機 能	据 付 方 式			背面引掛		-			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B2					
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・カビ見張・クリーン					
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
色調 (近似マンセルNO.)				パールホワイト (N9) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		298		570				
	幅		840		750+86				
	奥 行		253		288+47				
製 品 質 量 (kg)				11.5		35			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	43・44		43・43					
		32・33		-					
		26・28		-					
	静		21・22		-				
ドレン接続口 (外径φmm)				16					
付 属 品		壁掛据付部品一式							
電源コード長さ (m)		左/右		0.4/1.1		-			

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-EJ22T:RAC-EJ22T 構造:寸法図	
製図	T.Imoto	2005-01-24		NTS		
審査	A.Ohtsuka	2005-01-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			栃木図番
承認	A.Ohtsuka	2005-01-24	3.YAAA7123			入庫 REGD 2005-0 25



室 外 機



注記

- ※1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 T. Imoto	2005-01-22		NTS	RAS-EJ22T:RAC-EJ22T 構造:寸法図
審査 A. Ohtsuka	2005-01-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁木図番
承認 A. Ohtsuka	2005-01-22			3YAAA7133



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 T. Imoto	2005-01-19	第一角法	1 : 1	RAS-EJ22T:RAC-EJ22T 回路図:配線図
審査 T. Kurokawa	2005-01-20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	入庫 REGD 2005-01 25	3YDAA7143
承認 A. Ohtsuka	2005-01-20			