






3YAA5357

A



室内機



室内機サービススペース



ワイヤレスリモコン



注記


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ560mm、
内径φ20×長さ560mm、
内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 ㊶
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、
部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。



E

F

仕様表

項 目		形 式	室 内 機	室 外 機	
			RAS-EJ25S	RAC-EJ25S	
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁	
	冷 媒 種 類	フロン R410A			
	封 入 量 (g)	1300g			
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35		
		太 径	φ9.52		
	配 管 セ ッ ト		HP-2340S, HP-2370S		
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	630・710	1,650・1,590
			弱 風	520・630	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.4		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	5.5	
	消 費 電 力 (W)	冷 房	405 (70 ~ 665)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	510 (65 ~ 1495)	
	力 率 (%)	冷 房	93		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	93	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.4		
暖 房		5.5			
接 続 ケーブルの本数		3			
冷 房 特 性	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A		
		形 状	㊦	—	
暖 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)	2.5 (0.5~3.2)			
		除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.4		
		冷 房 の め や す	7~10畳 (11~17m²)		
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータON	—		
ヒータOFF		3.2 (0.5~6.3)			
低 温		4.6			
機 能	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—		
	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m²)		
	据 付 方 式	背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2X1			
能 率	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・カビ見張・給排水 空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ		
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
色 調 (近似マンセルNO.)			パールホワイト (N9) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	298		570	
	幅	840		750+86	
	奥 行	248+5		288+47	
製 品 質 量 (kg)		12		35	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	44・46		45・45	
	弱 風	33・34		—	
	微 風	27・29		—	
	静	21・22		—	
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電 源 コー ド 長 さ (m)			左/右	0.4/1.1	
換 気 特 性	換 気 仕 様	給排水方式			
	給 気 風 量 (m³/h)	12.0			
	排 気 風 量 (m³/h)	20.0			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-EJ25S:RAC-EJ25S 構造:寸法図 栃木図番 3.YAAA5357 入庫 REGD 2004-01 16
製図	T.Imoto	2004-01-16		NTS	
審査	Y.Ohta	2004-01-16	Hitachi Appliances, Inc.		
承認	A.Ohtsuka	2004-01-16	Tokyo Japan		

