





F



項 目				形 式		室 内 機	室 外 機	
						RAS-EJ25T	RAC-EJ25T	
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			-		800		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒	種	類	フロン R410A				
		封入量 (g)		1300 g				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式		フレア				
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35				
			太 径	φ9.52				
配管セット			HP-2340S, HP-2370S					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種	類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強	風	630・710		1,650・1,590	
			弱	風	520・630		-	
			微	風	440・550		-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.4					
		暖 房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	5.5 (最大 15.0)				
	消費電 力 (W)	冷 房	405 (70 ~ 665)					
		暖 房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	510 (65 ~ 1495)				
	力 率 (%)	冷 房	93					
		暖 房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	93				
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.4					
暖 房		5.5						
接続ケーブルの本数		3						
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A						
	形 状	㊦	-					
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.5~3.2)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4				
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m²)				
暖房 特性	暖房能力 (kW)		ヒータON	-				
			ヒータOFF	3.2 (0.5~6.3)				
			低 温	4.6				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-				
機 能	暖 房 の め や す			7~9畳 (12~15m²)				
	据 付 方 式			背面引掛				
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-3B2				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・カビ見張・クリーン				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
色調 (近似マンセルNO.)				パールホワイト (N9) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		298		570			
	幅		840		750+86			
	奥 行		253		288+47			
製 品 質 量 (kg)				11.5		3.5		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強		風		44・46		45・45	
	弱		風		33・34		-	
	微		風		27・29		-	
	静		風		21・22		-	
ドレン接続口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)		左/右		0.4/1.1		-		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-EJ25T:RAC-EJ25T 構造:寸法図	入庫 REGD 2005-0 25
製図 T.Imoto	2005-01-24		NTS			
審査 A.Ohtsuka	2005-01-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番		
承認 A.Ohtsuka	2005-01-24			3YAAA7124		

