

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

3YAAA5358

室内機

据付板

253

248

10

70

5

52

840

298

50

50

約60

イニシャル位置

100

室内機サービススペース

170

500

170

70

70

約33

約442

約70

背面図

52

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

41.6

52.5

4.5

6.5

600

710

840

70

8

5.5

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

壁穴φ80

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

細径配管

太径配管

ワイヤレスリモコン

206

60

28

給排水ホース接続口

ドレンホース

ツウトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

接続ケーブル

電源コード

ドレンキャップ接続口

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排水ホースは、内径φ25×長さ560mm、内径φ20×長さ560mm、内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。
6. 給排水ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状⑩
8. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

1

2

3

黒

白

赤

接続ケーブル

赤

白

黒

3端子台

2

1

室外機

10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排水ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。
・

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
冷 凍 装 置	電 源	(50/60Hz)	RAS-EJ28S	RAC-EJ28S
	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量 (g)		1380	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	—
	配管配管接続方式		フレア	—
	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	—
太径		φ9.52	—	
配管セット		HP-2340S, HP-2370S	—	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
電 気 特 性	風量(冷房・暖房)(m³/h)	強風	660・730	1,710・1,650
	弱風	530・610	—	—
	微風	485・540	—	—
	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.8	—
	暖 房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	6.1	—	—
	消費電力 (W)	冷 房	455 (70 ~ 950)	—
	暖 房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	570 (65 ~ 1965)	—	—
	力 率 (%)	冷 房	94	—
暖 房	ヒータ ON	—	—	
ヒータ OFF	94	—	—	
始 動 電 流 (A)	冷 房	4.8	—	
暖 房	6.1	—	—	
接続ケーブルの本数		3	—	
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-20A	—	
形 状		⑩	—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.5~3.9)	—
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6	—
暖房特性	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m²)	—
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
ヒータ OFF	3.6 (0.5~7.6)	—	—	
電 気 ヒ ー タ ー (W)	低 温	5.5	—	—
暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m²)	—	—
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2X1	—
表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・カビ見張・給排水 空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	—	—
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—	—
色 調 (近似マンセルN.O.)		パールホワイト (N9) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)	—
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	298	570	—
	幅	840	750+86	—
	奥 行	248+5	288+47	—
製 品 質 量 (kg)		12	36	—
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強	45・46	45・45	—
	弱	34・35	—	—
	微	28・30	—	—
	静	21・22	—	—
ドレン接続口 (外径φmm)		16	—	—
付 属 品		壁掛据付部品一式	—	—
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—	—
換 気 仕 様		給排水方式	—	—
給 気 風 量 (m³/h)		12.0	—	—
排 気 風 量 (m³/h)		20.0	—	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名

年 月 日

投影法

尺度

名称

製図

T. Imoto

2004-01-16

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA5358

REGD

2004-01-16

審査

Y. Ohta

2004-01-16

承認

A. Ohtsuka

2004-01-16

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA5358

REGD

2004-01-16

CAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



