










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード: 部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※² 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Todokoro	2010-03-10	第一角法	NTS	RAS-F220Y:RAC-F220Y 回路図:配線図
CHKD, T.Umeshita	2010-03-11	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, E.Matsubara	2010-03-11	Tokyo Japan		3YDA BB0021152

REGD. REGD 2010 0311