

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

室内機サービススペース

室内機

ツツトイ

据付板

天井面(回縁)

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-G22RX	RAC-2209RX
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力	(W)	—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量	(g)	940	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
送風装置	パイプ径	細径	φ6.35	
	(外径φmm)	太径	φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力	(W)	25	40
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量	強風	510・650	1500・1500
	(m³/h)	弱風	460・560	—
		微風	400・510	—
電気特性	運転電流	冷房	4.7	
	(A)	暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	6.2
	消費電力	冷房	425 (155~980)	
力率	暖房	ヒータ ON	—	
	(%)		ヒータ OFF	560 (115~1010)
	始動電流	冷房	9.0	
	(A)	暖房	—	
接続ケーブルの本数	容量(V-A)	9.0		
	形状	—		
	電源プラグ	125V-15A		
	形状	㊶		
冷房特性	冷房能力	(kW)	2.2	(0.9~2.9)
	除湿能力	(ℓ/h)	1.2	
	冷房のめやす		6~9畳	(10~15m²)
	暖房特性	暖房能力	ヒータON	—
機性能	(kW)	ヒータOFF	3.0 (0.9~4.7)	
	電気ヒーター	(W)	低温	3.4
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2V1
表示ランプ	風速切換		除湿・運転・タイマー	—
	色調(近似マンセルN0.)		ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
	外形寸法	高さ	280	570
	(mm)	幅	780	750+86
製品質量		奥行	227+3	288+47
	(kg)		9	32
	騒音(dB)	強風	41・43	44・45
	(冷房・暖房)	弱風	33・34	—
ドレン接続口		微風	27・29	—
	(外径φmm)	静	23・23	—
	付属品		16	
	電源コード長さ	(m)	左/右	0.4/1.1

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・01・30

NTS

RAS-G22RX:RAC-2209RX 構造:寸法図

審査

イノエ

2003・02・03

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

2003-02

承認

イノエ


2003・02・03

Tokyo Japan

3.YAAA3951

27


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006




3YDAA3987

回路図

電源プラグ
単相100V
50/60Hz




配線図 RAC-2209RX



配線図

RAS-G22RX



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-G22RX:RAC-2209RX		
製図	ミウラ	2003.01.30	NTS	回路図	： 配線図		
審査	ナガタ	2003.01.31		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫	入庫
承認	カトワ	2003.01.31		Tokyo Japan	3YDAA3987		2003-02 28