











室内機





〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



電源 単相1





仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-G22T		RAC-G22T	
電 源 (50/60Hz)				単相100V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
	封 入 量 (g)			870					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア					
	パイプ径	細 径		6.35					
		(外径φmm) 太 径		9.52					
	配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F					
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	540・540		1,860・1,620			
			弱 風	480・480		—			
			微 風	420・420		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	4.9						
		暖 房	ヒータ ON	—					
			ヒータ OFF	5.0 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷 房	440 (155~980)						
		暖 房	ヒータ ON	—					
			ヒータ OFF	450 (115~1,080)					
	力 率 (%)	冷 房	90						
		暖 房	ヒータ ON	—					
			ヒータ OFF	90					
	始 動 電 流 (A)		冷 房	4.9					
		暖 房	5.0						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4						
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A						
	形 状		㊦		—				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.9)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2					
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m ²)					
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—						
		ヒータ OFF	2.5 (0.9~4.6)						
	低 温		3.3						
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—					
	暖 房 の め や す			6~7畳 (9~11m ²)					
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1						
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー						
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
色 調 (近似マンセルN0.)				ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		548				
	幅		780		750+91				
			210		288+47				
製 品 質 量 (kg)			9.5		32				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44・45		44・45				
	弱 風		37・38		—				
	微 風		33・35		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16						
付 属 品			壁掛据付部品一式						
電 源 コ ー ド 長 さ (m) 左 / 右			0.4 / 1.1		—				

●本仕様は予告なく変更することがあります.


署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2005-01-12		NTS	RAS-G22T:RAC-G22T 構造:寸法図
審査		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番
N. Takahashi	2005-01-12			
承認 N. Takahashi	2005-01-12			3.YAAA7071

室 外 機




注記

- 【・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。



署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2005-01-12		NTS	RAS-G22T:RAC-G22T 構造:寸法図
審査		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁木図番
N. Takahashi	2005-01-12			
承認 N. Takahashi	2005-01-12			3.YAAA7072



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y.Ohta	2005-01-20	第一角法	NTS	RAS-G22T:RAC-G22T 回路図:配線図
審査 Y.Miura	2005-01-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 N.Miyazaki	2005-01-25			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				板木図番 3YDAA7095
				入庫 REGD 2005-01 27