






仕様表

項目		形式	室内機 RAS-G22V	室外機 RAC-G22V
電源		(50/60Hz)	単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	種封入量 (g)		850	
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細径	6.35	
		太径	9.52	
電気特性	配管セット		HP-2340F, HP-2370F	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン (冷房・暖房)	種	貫流ファン	
		風量 (m ³ /h)	550 ・ 600	1,860 ・ 1,620
		強風	510 ・ 540	—
冷房特性	運転電流 (A)	冷房	5.1	
		暖房	4.4 (最大 15.0)	
	消費電力 (W)	冷房	450 (155～ 980)	
		暖房	390 (115～1,060)	
暖房特性	力率 (%)	冷房	88	
		暖房	88	
	始動電流 (A)	冷房	5.1	
		暖房	4.4	
機能	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ	容量 (V-A) 形状	⑪ 125V-15A	
色調	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9～2.9)	
	除湿能力 (ℓ/h)		1.2	
	冷房のめやす		6～9畳 (10～15m ²)	
外形寸法 (mm)	暖房能力 (kW)	標準	2.2 (0.9～4.3)	
	暖房のめやす	低温	3.1	
	据付方式		5～6畳 (8～10m ²)	
製品質量 (kg)	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J2	
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	強風		44 ・ 45	45 ・ 45
	弱風		37 ・ 38	—
ドレン接続口 (外径φmm)	微風		33 ・ 35	—
	付属品		16 壁掛据付部品一式	
	電源コード長さ (m)	左 / 右	0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。





※部の部品は一部実装されて
いないものもあります。

※部の部品は一部実装されて
いないものもあります。