






3YAA5417



室内機




室内機サービススペース



ワイヤレスリモコン




据付板 天井面（回縁）





注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

-



仕様表







項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-G25S		RAC-G25S	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径		6.35				
		太 径		9.52				
	配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	570 ・ 620		1,860 ・ 1,740		
			弱 風	510 ・ 540		—		
微 風	450 ・ 500		—					
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		5.4				
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	6.1				
	消 費 電 力 (W)	冷 房		490 (155~1,080)				
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	550 (115~1,120)				
	力 率 (%)	冷 房		90				
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	90				
	始 動 電 流 (A)	冷 房		5.4				
暖 房		6.1						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A					
	形 状		㊦		—			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~3.1)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4				
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m ²)				
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON		—				
		ヒータ OFF		3.0 (0.9~4.7)				
		低 温		3.4				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—				
暖 房 の め や す			7~8畳 (11~14m ²)					
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1					
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー					
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
色 調 (近似マンセルNO.)			ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		548			
	幅		780		750+91			
	奥 行		205+5		288+47			
製 品 質 量 (kg)			9.5		32			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45 ・ 46		45 ・ 46			
	弱 風		37 ・ 38		—			
	微 風		33 ・ 35		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電 源 コー ド 長 さ (m)			左 / 右		0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-G25S:RAC-G25S 構造:寸法図
製図	S.Todokoro	2004-01-28		NTS	
審査	H.Yamazaki	2004-01-28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認	A.Ohtsuka	2004-01-29			
		板木図番			入庫 REGD 2004-02 03

3YAAVA5418


室 外 機




註記

- 【・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S. Todokoro	2004-01-28		NTS	RAS-G25S: RAC-G25S 構造: 寸法図
審査 H. Yamazaki	2004-01-28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番
承認 A. Ohtsuka	2004-01-29			3.YAAA5418
				入庫 REGD 2004-02 03



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	H. Yamazaki	2004-01-14		NTS	RAS-G25S: RAC-G25S 回路図: 配線図		
審査	Y. Miura	2004-01-14			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番	3YDAA5343
承認	A. Ohtsuka	2004-01-14					
			入庫 REGD 2004-01-19				