

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

室内機サービススペース

室内機サービススペース

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

据付板

天井面（回縁）

電源 単相100V

電源 単相100V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

Y. Ohta

2005-01-12

NTS

RAS-G25T:RAC-G25T 構造・寸法図

審査

N. Takahashi

2005-01-12

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

N. Takahashi

2005-01-12

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA7073

2005-01-14

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-G25T	RAC-G25T
圧縮機出力(W)		—	800
熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
冷媒制御装置		—	電動膨張弁
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		フロン	R410A
封入量(g)		870	—
過負荷保護装置		自動復帰形	—
配管接続方式		フレア	—
パイプ径(外径φmm)	細径	6.35	—
	太径	9.52	—
配管セット		HP-2340F, HP-2370F	—
ファンモータ出力(W)		25	40
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量(m³/h)	強風	570・620	1,860・1,740
	弱風	510・540	—
	微風	450・500	—
運転電流(A)	冷房	5.4	—
	暖房	ヒータON	—
		ヒータOFF	6.1(最大 15.0)
消費電力(W)	冷房	490(155~1,080)	—
	暖房	ヒータON	—
		ヒータOFF	550(115~1,120)
力率(%)	冷房	90	—
	暖房	ヒータON	—
		ヒータOFF	90
始動電流(A)	冷房	5.4	—
	暖房	6.1	—
接続ケーブルの本数		4	—
電源プラグ容量(V-A)		125V-15A	—
	形状	㊦	—
冷房能力(kW)		2.5(0.9~3.1)	—
除湿能力(l/h)		1.4	—
冷房のめやす		7~10畳(11~17m²)	—
暖房能力(kW)	ヒータON	—	—
	ヒータOFF	3.0(0.9~4.7)	—
	低温	3.4	—
電気ヒーター(W)		—	—
暖房のめやす		7~8畳(11~14m²)	—
据付方式		背面引掛	—
主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2V1
表示ランプ		除湿・運転・タイマー	—
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
色調(近似マンセルN0.)		ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ	280	548
	幅	780	750+91
	奥行	210	288+47
製品質量(kg)		9.5	32
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	45・46	45・46
	弱風	37・38	—
	微風	33・35	—
ドレン接続口(外径φmm)		16	—
付属品		壁掛据付部品一式	—
電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

Y. Ohta

2005-01-12

NTS

RAS-G25T:RAC-G25T 構造・寸法図

審査

N. Takahashi

2005-01-12

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

N. Takahashi

2005-01-12

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA7073

2005-01-14

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



