




仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-G28V	RAC-G28V	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		-		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		-		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		-		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A			
		封 入 量 (g)	870			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35		
太 径			9.52			
		配 管 セ ッ ト	HP-2340F, HP-2370F			
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40		
	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	600 ・ 620		1,860 ・ 1,740
			弱 風	510 ・ 560		-
微 風	450 ・ 500		-			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.6			
		暖 房	7.9 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	590 (155~1,195)			
		暖 房	710 (115~1,180)			
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.6			
		暖 房	7.9			
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4			
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A				
	形 状	⑩	-			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.9~3.3)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6			
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	3.6 (0.9~4.8)			
		低 温	3.5			
	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛		-	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J2			
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー			
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色 調 (近似マンセルN0.)			ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		548	
	幅		780		750+91	
	奥 行		219		288+47	
製 品 質 量 (kg)		9.5		32		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		46 ・ 47	
	弱 風		37 ・ 38		-	
	微 風		33 ・ 35		-	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電 源 コード 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1		-	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

