










BB0049801

室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50 mm、
上が50 mm、下が100 mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛けセパレート			
型 式				RAS-G56E2		RAC-G56E2	
電 源				(50/60Hz) 単相200V			
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.8)			
		消費電力	W	1,970 (190 ~ 2,245)			
		運転電流	A	10.7			
		力率	%	92			
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.5 ~ 9.8)			
		消費電力	W	1,665 (195 ~ 3,880)			
		運転電流	A	9.0 (最大 20.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	7.2			
		消費電力	W	3,480			
始 動 電 流			A	10.7			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0			
		JISC9612:2005 (区分)		5.0 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	1,450			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	990・1,150		2,490・2,340	
		強 風	m³/h	720・780		—	
		弱 風	m³/h	600・620		—	
		微 風	m³/h	470・500		—	
		静	m³/h	370・390		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		64・64		
	強 風	dB	60・61		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	42・43		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-7A2				
電源プラグ	容 量			250V-20A			
	形 状			㊦		—	
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
	ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×339		829×799(+99)×299(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×44		93×40×67		
質量 (製品・荷造)		kg	15.5・18.0		42.5・44.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無騒室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトップとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2015-03-18		NTS	RAS-G56E2:RAC-G56E2 構造・寸法図			
CHKD.	T. Endo	2015-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD.
APPD.	K. Kozuka	2015-03-18				3YAA BB0049801		2015 0318



SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-G56E2:RAC-G56E2 回路図・配線図		
DWN.	S. Iijima	2015-03-18					
CHKD.	T. Endo	2015-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2015-03-18					3YDA BB0049803