











BB0049804

室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-G63E2		RAC-G63E2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	2,245 (190 ~ 3,110)			
		運転電流	A	11.9			
		力率	%	94			
暖 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 10.1)			
		消費電力	W	1,890 (195 ~ 3,900)			
		運転電流	A	10.1 (最大 20.0)			
		力率	%	94			
	低 温	能力	kW	7.5			
		消費電力	W	3,550			
始 動 電 流			A	11.9			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0			
		JISC9612:2005 (区分)		5.0 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	-		1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	1,430				
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,040・1,150		2,490・2,340	
		強 風	m ³ /h	760・780		-	
		弱 風	m ³ /h	600・620		-	
		微 風	m ³ /h	470・500		-	
		静	m ³ /h	370・390		-	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		65・64		
	強 風	dB	61・62		-		
	弱 風	dB	56・56		-		
	微 風	dB	51・52		-		
	静	dB	42・43		-		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-7A2				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		-		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-		
室内外交続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339	629×799(+99)×299(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44	93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0	42.5・44.0		


- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-03-18		NTS	RAS-G63E2:RAC-G63E2 構造・寸法図		
CHKD.	T. Endo	2015-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Kezuka	2015-03-18				3YAA BB0049804	




BB0049806


回路図



配線図 RAC-G63E2



配線図 RAS-G63E2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※³RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-03-18	第一角法	NTS	RAS-G63E2:RAC-G63E2 回路図・配線図	
CHKD. T. Endo	2015-03-18			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2015 0318
APPD. K. Kezuka	2015-03-18			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
				3YDA BB0049806	

CAD

REGD. REGD 2015 0318