




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-G63J2		RAC-G63J2	
電 源				(50/60Hz) 単相200V			
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	2,100 (190 ~ 2,500)			
		運転電流	A	11.2			
		力率	%	94			
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 9.7)			
		消費電力	W	2,100 (195 ~ 3,615)			
		運転電流	A	11.2 (最大 20.0)			
		力率	%	94			
	低温	能力	kW	7.0			
		消費電力	W	3,200			
始 動 電 流			A	11.2			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0			
		JISC9612:2005 (区分)		5.0 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,700	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量		g	1,320		
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	840・950		2,490・2,340	
		強 風	m ³ /h	690・780		-	
		弱 風	m ³ /h	510・650		-	
		微 風	m ³ /h	440・510		-	
		静	m ³ /h	340・400		-	
音響パワーレベル	急 速	dB	69・71		65・66		
	強 風	dB	61・62		-		
	弱 風	dB	56・56		-		
	微 風	dB	51・52		-		
	静	dB	43・44		-		
操作スイッチ			形名	ワイヤレスリモコン RAR-8Q3			
電源プラグ		容 量	250V-20A				
		形 状	㊦		-		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×795×250		709×859 (+97) ×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×35×31		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	10.5・13.0		40.5・43.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内DB:27℃・WB:19℃、室外DB:35℃・WB:24℃) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:7℃・WB:6℃) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:2℃・WB:1℃) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトツテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahagi	2019-03-28		N T S	RAS-G63J2:RAC-G63J2 構造・寸法図		
CHKD.	K. Kezuka	2019-03-28			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2019-03-28			3YAA NN0013360		
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		REGD. REGD 2019 0328		

