









ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。

【参考】 接続ケーブル必要長さの目安






室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	370mm以上
左後直引き	1100mm以上

※ 据付状況により、必要長さは変動します。



※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上。



太径配管接続用	
2.2kW~5.6kW	φ9.52
6.3kW~7.1kW	φ12.7

細径配管 (φ 6.35) 接続用


ドレンキャップ接続口

横引き配管を行う時は
ドレンホースとドレン
キャップを入れ換えて
ください。

電源コード


据付板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

室内機の背面で配管接続する
場合は110mm以上



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状
2.2kW～3.6kW ㊦
4.0kW ㊧
5.6kW～7.1kW ㊨
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。




適用機種

RAS-GR2225SBK
RAS-GR2525SBK
RAS-GR2825SBK
RAS-GR3625SBK
RAS-GR4025DBK
RAS-GR5625DBK
RAS-GR6325DBK
RAS-GR7125DBK

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H.Onodera	2025-04-07		NTS	2025年度 GBKシリーズ 寸法図	
CHKD.	I.So	2025-04-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029995
APPD.	I.So	2025-04-07				
						

9166Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛Gシリーズ
室外ユニット 寸法図



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の <=> 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2025-03-14	⊕	NTS	2025年度 Gシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2025-03-17			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0317
APPD. I.So	2025-03-17			3YAA NN0029916	

