

A

室内機

B


ワイヤレスリモコン

C


D

E

F




上面吸込口




空気吹出口

上下風向板




室内機サービススペース





注記



- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- プラグの形状 ①
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



電源 単相100V



据付板 天井面(回縁)



仕様表

項 目				形 式		室 内 機	室 外 機
						RAS-GT22T	RAC-GT22T
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A			
		封 入 量 (g)		870			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35				
		太 径	9.52				
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	540 ・ 540		1,860 ・ 1,620	
			弱 風	480 ・ 480		—	
		微 風	420 ・ 420		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.9				
			暖 房	ヒータ ON		—	
				ヒータ OFF		5.0 (最大 15.0)	
	消 費 電 力 (W)	冷 房	440 (155~980)				
			暖 房	ヒータ ON		—	
				ヒータ OFF		450 (115~1,080)	
	力 率 (%)	冷 房	90				
			暖 房	ヒータ ON		—	
				ヒータ OFF		90	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.9				
			暖 房	5.0			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A				
	形 状		㊦		—		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.9)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2			
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m ²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON		—			
		ヒータ OFF		2.5 (0.9~4.6)			
		低 温		3.3			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—			
暖 房 の め や す			6~7畳 (9~11m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルN0.)				ホホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		548		
	幅		780		750+91		
	奥 行		210		288+47		
製 品 質 量 (kg)				9.5		32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44 ・ 45		44 ・ 45		
	弱 風		37 ・ 38		—		
	微 風		33 ・ 35		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)		左 / 右		0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S.Todokoro	2005-02-07	NTS	NTS	RAS-GT22T:RAC-GT22T 構造:寸法図
審査 Y.Ohta	2005-02-08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 N.Miyazaki	2005-02-09			
入庫 REGD 2005-02 10		3YAAA7253		

