




仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-GT22V	RAC-GT22V	
電 源			(50/60Hz)	単相100V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A		
		封 入 量 (g)		850		
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形		
送 風 装 置	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
		パイプ径 細 径		6.35		
		(外径φmm) 太 径		9.52		
		配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F		
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	550 ・ 600	1,860 ・ 1,620	
			弱 風	510 ・ 540	—	
微 風	450 ・ 500		—			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.1			
		暖 房	4.4 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	450 (155～ 980)			
		暖 房	390 (115～1,060)			
	力 率 (%)	冷 房	88			
		暖 房	88			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.1			
		暖 房	4.4			
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4			
冷 房 特 性	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A			
		形 状	㊶	—		
	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9～2.9)			
暖 房 特 性	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2			
	冷 房 の め や す		6～ 9畳 (10～15m²)			
	暖 房 能 力 (kW)	標 準	2.2 (0.9～4.3)			
低 温		3.1				
機 能	暖 房 の め や す		5～6畳 (8～10m²)			
	据 付 方 式	背面引掛	—			
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J3				
	表 示 ラ ン プ	除湿・運転・タイマー				
色 調 (近似マンセルN.O.)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
			ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	280		505		
	幅	780		700+68		
	奥 行	219		258+48		
製 品 質 量 (kg)		9.5		27		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	44 ・ 45		45 ・ 45		
	弱 風	37 ・ 38		—		
	微 風	33 ・ 35		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16				
付 属 品		壁掛据付部品一式				
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H. Suzuki	2006-02-24	⊙ ⊢	NTS	RAS-GT22V:RAC-GT22V 構造:寸法図
CHKD.	S. Iijima	2006-02-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD.	S. Abe	2006-02-24			
				TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2006-03 01
				3YAA BB0002725	

