

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

室内機サービススペース

室内機サービススペース

ツツイ

ツツイ

据付板

天井面（回縁）

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状①

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	単相100V	
圧縮機出力(W)		—	800
熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
冷媒制御装置		—	電動膨張弁
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		フロン R410A	
封入量(g)		870	
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径(外径φmm)	細径	6.35	
	太径	9.52	
配管セット		HP-2340F, HP-2370F	
ファンモータ出力(W)		25	40
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量(m³/h)	強風	600・620	1,860・1,740
	弱風	510・560	—
	微風	450・500	—
運転電流(A)	冷房	6.6	
	暖房	ヒータON	—
		ヒータOFF	7.9 (最大 15.0)
消費電力(W)	冷房	590 (155~1,195)	
	暖房	ヒータON	—
		ヒータOFF	710 (115~1,180)
力率(%)	冷房	90	
	暖房	ヒータON	—
		ヒータOFF	90
始動電流(A)	冷房	6.6	
	暖房	7.9	
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ容量(V-A)		125V-15A	
	形状	①	—
冷房能力(kW)	冷房能力(kW)	2.8 (0.9~3.3)	
除湿能力(l/h)	除湿能力(l/h)	1.6	
冷房のめやす	冷房のめやす	8~12畳 (13~19m²)	
暖房能力(kW)	ヒータON	—	
	ヒータOFF	3.6 (0.9~4.8)	
	低温	3.5	
電気ヒーター(W)	電気ヒーター(W)	—	
暖房のめやす	暖房のめやす	8~10畳 (13~16m²)	
据付方式	据付方式	背面引掛	—
主操作スイッチ	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1	—
表示ランプ	表示ランプ	除湿・運転・タイマー	—
風速切換	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
色調(近似マンセルN0.)	色調(近似マンセルN0.)	ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ	280	548
	幅	780	750+91
	奥行	210	288+47
製品質量(kg)	製品質量(kg)	9.5	32
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	46・47	46・47
	弱風	37・38	—
	微風	33・35	—
ドレン接続口(外径φmm)	ドレン接続口(外径φmm)	16	
付属品	付属品	壁掛据付部品一式	
電源コード長さ(m)	左 / 右	0.4 / 1.1	—

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

審査

承認

S.Todokoro

Y.Ohta

N.Miyazaki

2005-02-07

2005-02-08

2005-02-09

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

RAS-GT28T:RAC-GT28T

構造:寸法図

桧木図番

3YAAA7259

入庫

REGD

2005-02

10

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



