

3YAAA5569

室内機

据付板

210

205

60

5

47

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

780

280

空気吹出口

上下風向板

上面吸込口

フロントパネル

47

5

11

60

190

400

190

70

70

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

約108

約370

約70

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

47

30

60

22

60

81.5

据付板

天井面(回縁)

左右風向板

450

400

42

24

50

316

414

ユニット中央

60

壁穴φ65

本体中心線

70

390

70

115

125

530

780

605

253

190

5

50以上

ボードアンカー用切欠穴(左右)

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

細径配管

太径配管

ドレンホース

50

50

室内機サービススペース

47

5

11

60

47

5

11

60

約0.4m

約1.1m

室内機から電源を取る場合

室内機端子台A B C D

赤茶白黒

接続ケーブル

赤茶白黒

室外機端子台D C B A

室外機から電源を取る場合

室内機端子台C D

茶赤

接続ケーブル

赤茶白黒

室外機端子台D C B A

電源 単相100V

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状①

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

項目		形式		室内機	室外機	
				RAS-GX22S	RAC-G22S	
冷凍装置	電源	(50/60Hz) 単相100V				
	圧縮機出力(W)	— 800				
	熱交換器フィン形状	スリット コルゲート				
	冷媒制御装置	— 電動膨張弁				
	冷媒切換装置	— 四方弁				
	冷媒種類	フロン R410A				
	封入量(g)	870				
	過負荷保護装置	自動復帰形				
	配管接続方式	フレア				
	配管	パイプ径(外径φmm)	細径	太径	6.35	9.52
配管セット		HP-2340F, HP-2370F				
送風装置	ファンモータ出力(W)	25 40				
	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン		
		風量(m³/h)	強風	540・540	1,860・1,620	
		弱風	480・480	—		
微風	420・420	—				
電気特性	運転電流(A)	冷房	4.9			
		暖房	ヒータON	—		
			ヒータOFF	5.0		
	消費電力(W)	冷房	440 (155~980)			
		暖房	ヒータON	—		
			ヒータOFF	450 (115~1,080)		
	力率(%)	冷房	90			
		暖房	ヒータON	—		
	ヒータOFF		90			
	始動電流(A)	冷房	4.9			
暖房	5.0					
接続ケーブルの本数	4					
電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A				
	形状	① —				
冷房特性	冷房能力(kW)	2.2 (0.9~2.9)				
	除湿能力(l/h)	1.2				
	冷房のめやす	6~9畳 (10~15m²)				
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータON	—			
		ヒータOFF	2.5 (0.9~4.6)			
		低温	3.3			
	電気ヒーター(W)	—				
暖房のめやす	6~7畳 (9~11m²)					
機能	据付方式	背面引掛 —				
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1X				
	表示ランプ	除湿・運転・タイマー				
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
色調(近似マンセルN0.)	ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)				
外形寸法(mm)	高さ	280 548				
	幅	780 750+91				
奥行き	205+5 288+47					
	製品質量(kg)					
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	44・45 44・45				
	弱風	37・38 —				
	微風	33・35 —				
ドレン接続口(外径φmm)	16					
付属品	壁掛据付部品一式					
電源コード長さ(m)	左 / 右	0.4 / 1.1 —				

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

S.Todokoro

2004-02-21

NTS

RAS-GX22S:RAC-G22S 構造:寸法図

審査

H.Yamazaki

2004-02-23

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認

A.Ohtsuka

2004-02-24

Tokyo Japan


3YAAA5569


入庫 REGD 2004-03 01

GAD

0 4 5 100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Todokoro	2004-02-21		NTS	RAS-GX22S:RAC-G22S 回路図:配線図	
CHKD.	Y.Miura	2004-03-01			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
	H.Yamazaki	2004-03-01				
APPD.	Y.Yasunaga	2004-03-01				
					TOCHIGI DWG. No.	
					3YDAA5581	