



3YAA5573



室内機



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン







注記


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50 mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径・細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8 m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ 約0.4 m 約1.1 m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



据付板 天井面（回縁）





仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-GX28S		RAC-G28S	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A			
		封 入 量 (g)		870			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
	パイプ径 細 径		6.35				
	(外径φmm) 太 径		9.52				
	配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 620		1,860 ・ 1,740	
			弱 風	510 ・ 560		—	
		微 風	450 ・ 500		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房		6.6			
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	7.9			
	消費電力 (W)	冷 房		590 (155~1,195)			
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	710 (115~1,180)			
	力 率 (%)	冷 房		90			
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房		6.6			
暖 房		7.9					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数				4			
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A				
	形 状		㊶		—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9~3.3)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6			
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m ²)			
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON		—			
		ヒータ OFF		3.6 (0.9~4.8)			
		低 温		3.5			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—			
機 能	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m ²)			
	据 付 方 式	背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1X			
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・タイマー			
風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色 調 (近似マンセルN.O.)				ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		548		
	幅		780		750+91		
	奥 行		205+5		288+47		
製 品 質 量 (kg)				9.5		32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		46 ・ 47		
	弱 風		37 ・ 38		—		
	微 風		33 ・ 35		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右				0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-GX28S:RAC-G28S 構造:寸法図 栃木図番 3.YAAA5573 入庫 REGD 2004-03 01
製図	S.Todokoro 2004-02-21		NTS	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
審査	H.Yamazaki 2004-02-23				
承認	A.Ohtsuka 2004-02-24				





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Todokoro	2004-02-21		NTS	RAS-GX28S:RAC-G28S 回路図:配線図	
CHKD.	Y.Miura	2004-03-01			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
	H.Yamazaki	2004-03-01				
APPD.	Y.Yasunaga	2004-03-01				
					TOCHIGI DWG. No.	
					3YDAA5583	
					REGD. REGD 2004 0408	