




室内機




上面吸込口



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン




空氣吹出口

上下風向板






【注記】


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



据 付 板 天井面 (回縁)





仕様表


項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-GY25T		RAC-G25T	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			－		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			－		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			－		四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A			
		封 入 量 (g)		870			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
			パイプ径 細 径		6.35		
			(外径φmm) 太 径		9.52		
	配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	570 ・ 620		1,860・1,740	
			弱 風	510 ・ 540		－	
			微 風	450 ・ 500		－	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.4				
		暖 房	ヒータ ON	－			
			ヒータ OFF	6.1 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	490 (155～1,080)				
		暖 房	ヒータ ON	－			
			ヒータ OFF	550 (115～1,120)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	－			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.4				
暖 房		6.1					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A				
	形 状		㊦		－		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9～3.1)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4			
	冷 房 の め や す			7～10畳 (11～17m ²)			
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	－				
		ヒータOFF	3.0 (0.9～4.7)				
		低 温	3.4				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			－			
機 能	暖 房 の め や す			7～8畳 (11～14m ²)			
	据 付 方 式		背面引掛		－		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー				
風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
色 調 (近似マンセルNO.)				ホホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		548		
	幅		780		750+91		
	奥 行		210		288+47		
製 品 質 量 (kg)				9.5		32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45 ・ 46		45 ・ 46		
	弱 風		37 ・ 38		－		
	微 風		33 ・ 35		－		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)				左 / 右		0.4 / 1.1	
						－	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	S.Todokoro	2005-02-07	NTS	RAS-GY25T:RAC-G25T 構造:寸法図
審査	Y.Ohta	2005-02-08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YAAA7247
承認	N.Mivazaki	2005-02-09		





署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称	
製図	S. Todokoro	2005-02-07		NTS	RAS-GY25T:RAC-G25T 回路図:配線図	
審査	Y. Miura	2005-02-07			栃木図番	
	Y. Ohta	2005-02-08				
承認	N. Miyazaki	2005-02-09			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	