





仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-GY25V	RAC-GY25V	
電 源			(50/60Hz)	単相100V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A		
		封 入 量 (g)		850		
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形		
送 風 装 置	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
		パイプ径 細	径	6.35		
		(外径φmm) 太	径	9.52		
		配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F		
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	570 ・ 620	1,860 ・ 1,620	
			弱 風	510 ・ 540	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)		冷 房	5.9		
		暖 房	4.8 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	530 (155~1,080)			
		暖 房	430 (115~1,080)			
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.9			
		暖 房	4.8			
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4			
	電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A		
冷 房 特 性	形 状		㊶	—		
	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~3.1)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4			
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m ²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	2.5 (0.9~4.4)			
		低 温	3.2			
	暖 房 の め や す		6~7畳 (9~11m ²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J2			
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー			
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色 調 (近似マンセルN.O.)			ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高	さ	280		505	
	幅		780		700+68	
	奥 行		219		258+48	
製 品 質 量 (kg)		9.5		27		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強	風	46 ・ 46		46 ・ 45	
	弱	風	37 ・ 38		—	
	微	風	33 ・ 35		—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H. Suzuki	2006-02-23		NTS	RAS-GY25V:RAC-GY25V 構造・寸法図	
CHKD.					TOCHIGI DWG. No.	
	S. Iijima	2006-02-24			Hitachi Appliances, Inc.	
APPD.	S. Abe	2006-02-24	Tokyo Japan			
			3YAA BB0002684		REGD.	
					REGD. 2006-03 01	

