



3YAAVA5593



室内機



室内機サービススペース



ワイヤレスリモコン







注記


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50 mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径・細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8 m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ 約0.4 m 約1.1 m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



据 付 板 天井面（回縁）





仕様表


項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-GZ22S		RAC-G22S	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
	過 負 荷 保 護 装 置	封 入 量 (g)		870				
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
		(外径φmm)	パイプ径 細 径	6.35				
太 径			9.52					
送 風 装 置	配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F					
	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	540 ・ 540		1,860 ・ 1,620		
			弱 風	480 ・ 480		—		
微 風			420 ・ 420		—			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		4.9				
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	5.0				
	消 費 電 力 (W)	冷 房		440 (155~980)				
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	450 (115~1,080)				
	力 率 (%)	冷 房		90				
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		90					
	始 動 電 流 (A)	冷 房		4.9				
暖 房		5.0						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	4							
	電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)		125V-15A			
			形 状		㊶		—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.9)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2				
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m ²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON		—				
		ヒータ OFF		2.5 (0.9~4.6)				
		低 温		3.3				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—				
機 能	暖 房 の め や す			6~7畳 (9~11m ²)				
	据 付 方 式		背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・タイマー				
色 調 (近似マンセルNO.)	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
	色 調 (近似マンセルNO.)			ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		548			
	幅		780		750+91			
	奥 行		205+5		288+47			
製 品 質 量 (kg)			9.5		32			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44 ・ 45		44 ・ 45			
	弱 風		37 ・ 38		—			
	微 風		33 ・ 35		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電 源 コー ド 長 さ (m)			左 / 右		0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-GZ22S:RAC-G22S 構造:寸法図 栃木図番 3.YAAA5593 入庫 REGD 2004-03 01
製図	S.Todokoro 2004-02-23		NTS	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
審査	H.Yamazaki 2004-02-23				
承認	A.Ohtsuka 2004-02-23				





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2004-02-21		NTS	RAS-GZ22S:RAC-G22S 回路図:配線図	
CHKD.	Y. Miura	2004-03-01			TOCHIGI DWG. No.	
	H. Yamazaki	2004-03-01			3YDAA5587	
APPD.	Y. Yasunaga	2004-03-01				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		REGD. REGD 2004 0408	