




仕様表

項 目			形 式	室 内 機 RAS-GZ22V	室 外 機 RAC-G22V		
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁		
	冷 媒	種 類			フロン R410A		
		封 入 量 (g)			850		
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35				
		太 径	9.52				
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25	40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	550 ・ 600			1,860・1,620
			弱 風	510 ・ 540			—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.1				
		暖 房	4.4 (最大 15.0)				
	消 費 電 力 (W)	冷 房	450 (155～ 980)				
		暖 房	390 (115～1,060)				
	力 率 (%)	冷 房	88				
		暖 房	88				
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.1				
		暖 房	4.4				
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4			
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)			125V-15A		
形 状			㊦	—			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9～2.9)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2			
	冷 房 の め や す			6～ 9畳 (10～15m ²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準			2.2 (0.9～4.3)		
		低 温			3.1		
	暖 房 の め や す			5～6畳 (8～10m ²)			
機 能	据 付 方 式			背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J2			
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・タイマー			
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色 調 (近似マンセルN.O.)				ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		505		
	幅		780		700+68		
	奥 行		219		258+48		
製 品 質 量 (kg)				9.5	27		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44 ・ 45		45 ・ 45		
	弱 風		37 ・ 38		—		
	微 風		33 ・ 35		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電 源 コード 長 さ (m)		左 / 右	0.4/1.1		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

