

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

室内機サービススペース

室内機

フロントパネル

空気吹出口

上下風向板

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用

電源コード

接続ケーブル

左右風向板

天井面 (回縁)

ボードアンカー用切欠穴 (左右)

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5x20

ドレンホース

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊶

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

仕様表

項目		形式		室内機	室外機	
				RAS-GZ25S	RAC-G25S	
冷凍装置	電源 (50/60Hz)	単相100V				
	圧縮機出力 (W)	-		800	800	
	熱交換器フィン形状	スリット		コルゲート	コルゲート	
	冷媒制御装置	-		電動膨張弁	電動膨張弁	
	冷媒切換装置	-		四方弁	四方弁	
	冷媒種類	フロン R410A				
	封入量 (g)	870				
	過負荷保護装置	自動復帰形				
	配管接続方式	フレア				
	配管	パイプ径 (外径φmm)	細径	太径	6.35	9.52
配管セット		HP-2340F, HP-2370F				
送風装置	ファンモータ出力 (W)	25		40	40	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	570・620	1,860・1,740	
			弱風	510・540	-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	5.4			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	6.1		
	消費電力 (W)	冷房	490 (155~1,080)			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	550 (115~1,120)		
	力率 (%)	冷房	90			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	90		
	始動電流 (A)	冷房	5.4			
	暖房	6.1				
接続ケーブルの本数	4					
電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A				
	形状	㊶				
冷房特性	冷房能力 (kW)	2.5 (0.9~3.1)				
	除湿能力 (ℓ/h)	1.4				
	冷房のめやす	7~10畳 (11~17m²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-			
		ヒータ OFF	3.0 (0.9~4.7)			
		低温	3.4			
	電気ヒーター (W)	-				
暖房のめやす	7~8畳 (11~14m²)					
機能	据付方式	背面引掛		-		
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	表示ランプ	除湿・運転・タイマー				
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
色調 (近似マンセルN0.)	ホホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
外形寸法 (mm)	高さ	280		548		
	幅	780		750+91		
奥行き	205+5		288+47			
	製品質量 (kg)	9.5		32		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	45・46		45・46		
	弱風	37・38		-		
	微風	33・35		-		
ドレン接続口 (外径φmm)	16					
付属品	壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)	左 / 右	0.4 / 1.1		-		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

S.Todokoro

2004-02-23

審査

H.Yamazaki

2004-02-23

承認

A.Ohtsuka

2004-02-23

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

柵木図番

3.YAAA5595

入庫

REGD

2004-03

01

構造:寸法図

0

4

5





100

6

7


3YAA5596


室 外 機



注記

1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2 面以上開放できるところに据え付けてください。



署名	年 月 日	投影法	尺度	名称	入庫 REGD 2004-03 01	
製図	S.Todokoro 2004-02-21		NTS	RAS-GZ25S:RAC-G25S 構造:寸法図		
審査	H.Yamazaki 2004-02-23			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3.YAAA5596
承認	A.Ohtsuka 2004-02-23					

