











室内機





〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ

約0.4m	約1.1m
-------	-------



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目				形 式	室 内 機		室 外 機	
					RAS-GZ25T		RAC-G25T	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)				－		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状				スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置				－		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置				－		四方弁	
	冷 媒	種 類			フロン R410A			
		封 入 量 (g)			870			
	過 負 荷 保 護 装 置				自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア			
パイプ径 (外径φmm)		細 径		6.35				
		太 径		9.52				
配 管 セ ッ ト				HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)				25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風		570 ・ 620		1,860 ・ 1,740	
			弱 風		510 ・ 540		－	
			微 風		450 ・ 500		－	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房			5.4			
		暖 房	ヒータ ON		－			
			ヒータ OFF		6.1 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房			490 (155～1,080)			
		暖 房	ヒータ ON		－			
			ヒータ OFF		550 (115～1,120)			
	力 率 (%)	冷 房			90			
		暖 房	ヒータ ON		－			
			ヒータ OFF		90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房			5.4			
		暖 房			6.1			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数				4				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)			125V-15A				
	形 状			㊦		－		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)				2.5 (0.9～3.1)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)				1.4			
	冷 房 の め や す				7～10畳 (11～17m ²)			
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON			－			
		ヒータ OFF			3.0 (0.9～4.7)			
		低 温			3.4			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)				－			
	暖 房 の め や す				7～8畳 (11～14m ²)			
機 能	据 付 方 式			背面引掛		－		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・タイマー				
風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルN.O.)					ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			280		548		
	幅			780		750+91		
	奥 行			219		288+47		
製 品 質 量 (kg)				9.5		32		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			45 ・ 46		45 ・ 46		
	弱 風			37 ・ 38		－		
	微 風			33 ・ 35		－		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16			
付 属 品					壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m) 左 / 右				0.4 / 1.1		－		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2005-01-24		NTS	RAS-GZ25T:RAC-G25T 構造:寸法図
審査 N. Miyazaki	2005-01-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 N. Miyazaki	2005-01-25			
		栃木図番 3.YAAA7193		

