










室内機





仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-GZ36T		RAC-G36T	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			－		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			－		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			－		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A				
		封 入 量 (g)	870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35				
		太 径	9.52				
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 620		2,040 ・ 1,740	
			弱 風	510 ・ 560		－	
		微 風	450 ・ 500		－		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	11.5				
		暖 房	ヒ ー タ ON	－			
			ヒ ー タ OFF	10.7 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,035 (155~1,200)				
		暖 房	ヒ ー タ ON	－			
			ヒ ー タ OFF	960 (115~1,180)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒ ー タ ON	－			
			ヒ ー タ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	11.5				
暖 房		10.7					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4				
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A				
		形 状	㊦		－		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			3.6 (0.9~4.0)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.9			
	冷 房 の め や す			10~15畳 (16~25m ²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒ ー タ ON	－				
		ヒ ー タ OFF	4.2 (0.9~5.1)				
		低 温	3.7				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			－			
暖 房 の め や す			9~12畳 (15~19m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		－		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルNO.)				ホホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		548		
	幅		780		750+91		
	奥 行		219		288+47		
製 品 質 量 (kg)				9.5		32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		47 ・ 48		
	弱 風		37 ・ 38		－		
	微 風		33 ・ 35		－		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1		－		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2005-01-24		NTS	RAS-GZ36T:RAC-G36T 構造:寸法図
審査 N. Miyazaki	2005-01-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 N. Miyazaki	2005-01-25			
		板木図番 3YAAA7197		
		入庫 REGD 2005-0 27		





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y.Ohta	2005-01-24	第一角法	NTS	RAS-GZ36T:RAC-G36T 回路図:配線図
審査 Y.Miura	2005-01-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	枋木図番	3YDAA7204
承認 N.Miyazaki	2005-01-25			

入庫 REGD 2005-01 27