






仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-GZ36V	RAC-G36V
圧 縮 機 出 力 (W)			—	800
熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート
冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁
冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
冷 媒	種 類		フロン R410A	
	封 入 量 (g)		870	
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形	
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35	
		太 径	9.52	
配 管 セ ャ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F	
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量 (m ³ /h)	強 風 600・620	2,040・1,740
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	11.5	
		暖 房	10.7 (最大 15.0)	
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,035 (155~1,200)	
力 率 (%)		暖 房	960 (115~1,180)	
		冷 房	90	
		暖 房	90	
始 動 電 流 (A)		冷 房	11.5	
		暖 房	10.7	
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4	
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A	
	形 状		㊶	—
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		3.6 (0.9~4.0)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.9	
	冷 房 の め や す		10~15畳 (16~25m ²)	
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	4.2 (0.9~5.1)	
		低 温	3.7	
	暖 房 の め や す		9~12畳 (15~19m ²)	
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J2	
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー	
色 調 (近似マンセルN.O.)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
			ピュアホワイト (N9.5) Tベージュ (5Y7/2)	
			—	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280	548
	幅		780	750+91
	奥 行		219	288+47
製 品 質 量 (kg)			9.5	32
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46・47	47・48
	弱 風		37・38	—
	微 風		33・35	—
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16	
付 属 品			壁掛据付部品一式	
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右			0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	H. Suzuki	2006-02-23		NTS	RAS-GZ36V:RAC-G36V		回路図:配線図
CHKD.	T. Umeshita	2006-02-27			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
	S. Iijima	2006-02-27					
APPD.	S. Abe	2006-02-27					
					TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2006-03 01
					3YDA BB0002653		